






### Robuster, vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie



Rev.0216



- **Grüne Lasertechnologie:** Durch die Physiologie des menschlichen Auges sind grüne Laser um ein Vielfaches sichtbarer als rote Laserstrahlen. Damit ist der Laser auf längere Distanz und bei hellem Umgebungslicht sehr gut sichtbar.
- Robustes, **wasserdichtes** Gehäuse.
- **Sensor-Automatic:** Vollautomatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik.
- **ADS-Tilt:** Automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung durch ADS (**Anti-Drift-System**).
- Der **zusätzliche Referenzstrahl** erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden.
- Der **SensoLite 110** verfügt über ein LC-Display auf der Vorderseite. Starke Haftmagnete ermöglichen das Befestigen an magnetischen Gegenständen.
- **Schiefe Ebenen** können angelegt werden.
- Mit der **Fernbedienung** können alle Funktionen des Rotationslasers bis max. 40 m gesteuert werden.
- **Aufsteckbare Stativ- und Wandhalterung** mit 5/8" Gewinde für vertikalen Einsatz
- **Transport Lock:** Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport.
- **Integriertes Sicherheits-Bedienkonzept.**

#### TECHNISCHE DATEN

<b>GENAUIGKEIT</b> ± 1,5 mm / 10 m
<b>SELBSTNIVELLIERBEREICH</b> ± 4°
<b>NIVELLIERUNG</b> Horizontal / Vertikal automatisch
<b>LASEREMPFANGSBEREICH</b> max. 100 m Radius
<b>LASERMODI</b> Punkt-, Scan-, Rotations-, Handempfängermodus
<b>LASERWELLENLÄNGE</b> 515 nm
<b>LASER</b> Klasse 2, < 1 mW
<b>STROMVERSORGUNG</b> Akku NiMH, ca. 7 Std. Betriebsdauer, ca. 3 Std. Ladezeit
<b>SCHUTZKLASSE</b> Cubus G IP 66, SensoLite 110 G IP 56
<b>GEWICHT</b> 1,3 kg (mit Stativ- und Wandhalterung)
<b>ABMESSUNGEN</b> (B x H x T) 130 x 160 x 145 mm (mit Stativ- und Wandhalterung)



Vertikale Arbeitsposition auf dem Boden und Stativ möglich

Wasser- und staubgeschützt nach IP 66

Sensor-Automatic



- Cubus G 110 S**  
inklusive Tragekoffer  
+ Stativ- und Wandhalterung  
+ SensoLite 110 Green  
+ Universalhalterung  
+ Fernbedienung  
+ Akku  
+ Netz-/Ladegerät

**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
370 x 270 x 270 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Cubus G 110 S	052.300A	4 021563 695201	1

