



MY BOOK™

DESKTOPFESTPLATTE

Bewährter Speicher zum Sichern Ihrer Kreationen

- Riesige Kapazität, bis zu 22 TB¹
- Inklusive Software² für Geräteverwaltung und Backups mit Passwortschutz
- 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung
- SuperSpeed USB (5 Gbit/s), kompatibel mit USB 2.0
- 3 Jahre Garantie³
- Bewährter Speicher in zuverlässiger WD® Qualität

Die My Book™-Festplatte ist ein zuverlässiger Desktopspeicher, der perfekt zu Ihrem persönlichen Stil passt und jede Menge Speicherplatz für Ihre Fotos, Videos, Musikdateien und Dokumente bietet. Der My Book-Desktopspeicher bietet einen Passwortschutz und sorgt mit der Backup-Software² dafür, dass Ihre wertvollen Dateien sicher sind.





MY BOOK™ DESKTOPFESTPLATTE

Produkteigenschaften



Umfassende Sicherung

My Book-Desktopspeicher beinhaltet eine Backup-Software² zur zuverlässigen Sicherung Ihrer Fotos, Videos, Musikdateien und Dokumente. Sie können eine automatische Datensicherung einrichten. Legen Sie zur Sicherung wichtiger Daten von Ihrem Computer einfach nur Zeitpunkt und Häufigkeit fest.

Mit der enthaltenen Software² bekommen Sie eine vollständige Backuplösung, die Sie nach einem Virenbefall oder einem Defekt – oder wenn Sie versehentlich auf „Löschen“ geklickt haben – bei der Datenwiederherstellung unterstützt.

Passwortschutz mit Hardwareverschlüsselung

Die integrierte 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung mit Passwortschutz von My Book sorgt dafür, dass Ihre Inhalte stets vertraulich und geschützt bleiben. Sie brauchen dazu nur den Passwortschutz zu aktivieren und Ihr eigenes Passwort über unsere enthaltene Software² festzulegen.

Einfach einzusetzen

Sofort einsatzbereit mit Macs und Windows®-Computern, um Daten zu speichern, Erinnerungen zu bewahren und Sicherungen anzulegen. Außerdem ist bei der My Book die nötige Software² zum Sichern Ihrer Daten inklusive.

Produktspezifikationen

KAPAZITÄTEN¹ UND MODELLE

22 TB WDBBGB0220HBK
18 TB WDBBGB0180HBK
16 TB WDBBGB0160HBK
14 TB WDBBGB0140HBK
12 TB WDBBGB0120HBK
8 TB WDBBGB0080HBK
6 TB WDBBGB0060HBK
4 TB WDBBGB0040HBK

INHALT

- Desktopfestplatte
- SuperSpeed-USB-A-Kabel (5 Gbit/s)
- Netzteil
- Software² für Geräteverwaltung und Backups mit Passwortschutz
- Schnellinstallationsanleitung

SCHNITTSTELLE

USB 3.2 Gen 1
USB 3.0
USB 2.0

ABMESSUNGEN

Länge: 139,3 mm
Breite: 49 mm
Höhe: 170,6 mm
Gewicht:
22 TB: 1,00 kg
18 TB: 1,00 kg
16 TB: 1,00 kg
14 TB: 1,00 kg
12 TB: 0,97 kg
8 TB: 0,96 kg
6 TB: 1,05 kg
4 TB: 1,00 kg

TECHNISCHE BETRIEBSDATEN

Betriebstemperatur: 5 °C bis 35 °C
Lagertemperatur: -20 °C bis 65 °C

SYSTEMKOMPATIBILITÄT

Systemanforderungen:
· Durch exFAT-Formatierung ab Werk
Windows®- und Mac-kompatibel

Betriebssystem:

- Windows® 10+
- macOS 11+
- Erfordert für andere Betriebssysteme
möglicherweise eine Neuformatierung

Die Kompatibilität ist von der Hardwarekonfiguration und dem Betriebssystem des Benutzers abhängig

GARANTIE³

3 Jahre (weltweit)



¹ 1 TB = eine Billion Bytes. Abhängig von der Betriebsumgebung kann die tatsächlich nutzbare Kapazität abweichen.

² Download und Installation erforderlich. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Registrierung eines Benutzerkontos kann erforderlich sein.

³ Die Garantielaufzeit hängt von dem Land ab, in dem das Produkt erworben wurde.

Die detaillierten Garantiebedingungen und eine Zuordnung der Länder zu den einzelnen Regionen finden Sie auf unserer Website unter <http://support.wdc.com/warranty/policy.asp>.

Änderungen der technischen Produktdaten ohne Vorankündigung vorbehalten. Die gezeigten Bilder können vom tatsächlichen Produkt leicht abweichen.

WD, das Logo von WD und My Book sind eingetragene Marken oder Marken der Western Digital Corporation oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Mac, das Logo von Mac und macOS sind Marken von Apple Inc. Windows ist eine Marke der Microsoft Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

©2022 Western Digital Corporation und Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.