



Ultradünnes High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal

HEC, ARC, 3D, 4K, HDMI-Stecker auf HDMI-Stecker, geschirmt, schwarz, 3 m
Part No.: [394376](#)

4K-/UHD-Performance in einem schlanken und hochflexiblen Kabel

HDMI ist die beste Kabellösung für eine Audio-/Videoverbindung in Premiumqualität. Mit dieser speziellen, ultradünnen Variante bietet Manhattan aber noch mehr – das schlanke Design macht das Kabel äußerst flexibel und lässt sich so auch an schwer zugänglichen Ports verwenden, z. B. auf der Rückseite von an der Wand montierten Fernsehern. Für ein knackscharfes Bild in 4K x 2K bei 60 Hz ohne Interferenzen sorgen vergoldete Kontakte sowie effektive Schirmung. Dank des integrierten Ethernet-Kanals können Sie Ihre Heimkinogeräte zudem mit deutlich weniger Kabelsalat vernetzen.

Merkmale:

- Extrem dünnes und flexibles Kabeldesign macht die Verlegung deutlich einfacher als Standardkabel
- Unterstützt HDMI Ethernet Channel, Audio Return Channel, 3D-Video, 4K-Auflösung mit 60 Hz und Deep Color
- 4K-/UHD-Auflösung bietet die vierfache Bildqualität von 1080p; 3D und Deep Color werden bis 1080p unterstützt
- Der Audio Return Channel (ARC) ermöglicht die Audioausgabe direkt über Ihre Audioanlage, keine separaten Audiokabel notwendig
- High-Speed Ethernet, bi-direktionale Netzwerkverbindung mit bis zu 100 Mbit/s
- Bis zu 18 Gbit/s bei 600 Mhz Bandbreite
- Entspricht den High Speed HDMI mit Ethernet-Spezifikationen
- Doppelt geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
- Geeignet für jedes HDMI-Gerät wie Blu-ray-Player, Spielekonsolen, Stereoanlagen, PCs und mehr
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- UL 20276
- ISO 9002

Allgemein:

- Bandbreite: 18 Gbit/s bei 600 MHz
- HEC-Unterstützung
- Entspricht oder übertrifft aktuelle HDMI-Standards
- Länge: 3 m

Anschlüsse:

- 2 x 19-pol. HDMI-Stecker
- Vergoldete Kontakte
- Vergossene PVC-Ummantelung
- Integrierte Zugentlastung

Kabel:

- AWG 34
- Doppelt geschirmt
- Nennstrom: 0,5 A
- Spannungsfestigkeit: 300 V
- Isolationswiderstand: 5 MOhm
- Leitungswiderstand: 5 Ohm
- Kunststoffmantel

Lieferumfang

- Ultradünnes High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal



