




Quadrum OneTouch 410 S



Rotationslaser mit Ein-Tasten-Bedienung.
Zum horizontalen Nivellieren auf sehr große Distanzen


Rev.0214



- Robustes, **wasserdichtes** Gehäuse.
- **Einfache Ein-Tasten-Bedienung:** Mit einem Knopfdruck ist das Gerät nach kurzer Einrichtzeit (AntiShake) sofort betriebsbereit (ADS-Tilt aktiv).
- **Sensor-Automatic:** Automatische horizontale Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik.
- **AntiShake:** Zum schnellen Einrichten, auf vibrierenden Untergründen und bei Wind.
- **ADS-Tilt:** Automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung durch ADS (**Anti-Drift-System**).
- Der **manuelle Neigungsmodus** erlaubt das Anlegen von Gefällen bis 5°.
- Der **Sensolite 410** kann den Laserstrahl mit der extra langen Empfangseinheit auf weite Entfernungen schnell erfassen. LC-Displays auf Vorder- und Rückseite, superhelle dreifarbige Signal-LED's sowie akustische Melodien zeigen die Höhe des Laserstrahls an. Robustes, wasserdichtes Gehäuse mit starken Kopf- und Seitenmagneten.
- Mit der **Fernbedienung** können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden.
- Durch die **4 IR-Empfangsdioden** kann das Gerät von allen Seiten fernbedient werden.
- **Transport Lock:** Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport.
- Lange Betriebsdauer **durch effektive Stromversorgung**.

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT ± 0,75 mm / 10 m
SELBSTNIVELLIERBEREICH ± 5°
NIVELLIERUNG Horizontal automatisch
LASEREMPFANGSBEREICH max. 400 m Radius
LASERMODI Punkt-, Scan-, Rotations-, Handempfängermodus
LASERWELLENLÄNGE 635 nm
LASER Klasse 2, < 1 mW
STROMVERSORGUNG Hochleistungsakku, ca. 35 Std. Betriebsdauer, ca. 7 Std. Ladezeit, Alkalibatterien, ca. 50 Std. Betriebsdauer
SCHUTZKLASSE Quadrum IP 66, Sensolite 410 IP 67
GEWICHT 2,6 kg
ABMESSUNGEN (B x H x T) 215 x 205 x 165 mm




Quadrum OneTouch 410 S

- inklusive Tragekoffer
- + Sensolite 410
- + Universalhalterung
- + Fernbedienung
- + Hochleistungsakku
- + Batteriefach
- + Netz-/Ladegerät
- + Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T)
470 x 380 x 210 mm




Ein-Tasten-Bedienung



Wasser- und staubgeschützt nach IP 66



Effektive Stromversorgung



Beleuchtetes LC-Display, superhelle Signal-LED's

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
Quadrum OneTouch 410 S	053.200A	4 021563 677849	1

