



Steckschlüsselsatz 1/4", 22 tlg.

40/44/17/5

Art.-Nr. 96011113

GTIN 4018754261499

Modell 40/44/17/5 KN



Bezeichnung.

1/4 Steckschlüsselsatz 40/44/17/5 KN 22 St.

Eigenschaften.

- im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Inhalt 22-teilig:

13 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" **Nr. 40:** 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

4 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4" **Nr. 44:** 3; 4; 5; 6 mm

1 Knarre 1/4" **Nr. 415-2K:** L. 117 mm

1 Verlängerung 1/4" **Nr. 405:** L. 150 mm

1 Kardangelenk 1/4" **Nr. 407:** L. 37 mm

1 Steckgriff 1/4" **Nr. 400N:** L. 150 mm

1 Quergriff 1/4" **Nr. 404:** L. 116 mm

Produkthighlights.



Sichere Verwahrung.

Der robuste Werkzeugkasten ist besonders belastbar, dank des widerstandsfähigen ABS-Kunststoffes. Er verfügt über eine hochwertige, chemikalienbeständige Hartschaumeinlage für den sicheren Halt der Werkzeuge. Die Verschlüsse sind sicher und dennoch besonders leichtgängig.



Alles übersichtlich.

Die gelaserte Inhaltsangabe in der Deckeleinlage verschafft optimale Übersicht über die enthaltenen Werkzeuge.

Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/4
Anzahl Werkzeuge	22 St.
Breite mm (b)	130 mm
Höhe mm (h)	60 mm
Länge mm (L)	230 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	230
Breite mm (IFS)	130
Höhe mm (IFS)	60
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	230
Breite (verpackt, mm)	130
Höhe (verpackt, mm)	60
Volumen (verpackt, dm3)	1.794 dm3
Art.-Nr.	96011113
Gewicht (brutto, kg)	0,900
Gewicht PAP (kg)	0,058
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754261499
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	1
Gewicht (g)	896 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96011113	40/44/17/5 KN	1/4 Steckschlüsselsatz 40/44/17/5 KN 22 St.	4018754261499

GTIN-Code.



Zubehör.



81251019
Garniturenkasten



83012081
Hartschaumeinlage