



Steckschlüsselsatz 3/4", 16 tlg.

55/10/6

Art.-Nr. 96050104

GTIN 4018754080090

Modell 55/10/6



Bezeichnung.

3/4 Steckschlüsselsatz 55/10/6 16 tlg.

Eigenschaften.

- im robusten Stahlblechkasten

Inhalt 16-teilig:

10 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 3/4" **Nr. 55**: 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50 mm
1 Aufsteckknarre 3/4" **Nr. 552**: L. 165 mm
2 Verlängerungen 3/4" **Nr. 559**: L. 200; 400 mm
1 Winkelgelenk 3/4" **Nr. 554**: L. 132 mm
1 Gleitstück 3/4" **Nr. 556**: L. 61,5 mm
1 Handgriff 3/4" **Nr. 558**: L. 510 mm

Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/4
Länge mm (L)	580 mm
Breite mm (b)	245 mm
Höhe mm (h)	90 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung
Anzahl Werkzeuge	16 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96050104
GTIN	4018754080090
Gewicht (g)	13965 g
Volumen (verpackt, dm3)	14.75 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	580
Breite mm (IFS)	245
Höhe mm (IFS)	90
Gewicht (brutto, kg)	14,330
Gewicht PAP (kg)	0,254
Gewicht PVC (kg)	0,000

Länge (verpackt, mm)	590
Breite (verpackt, mm)	250
Höhe (verpackt, mm)	100

Stückliste.



05010022
Steckschlüsseinsatz



05010024
Steckschlüsseinsatz



05010027
Steckschlüsseinsatz



05010030
Steckschlüsseinsatz



05010032
Steckschlüsseinsatz



05010034
Steckschlüsseinsatz



05010036
Steckschlüsseinsatz



05010041
Steckschlüsseinsatz



05010046
Steckschlüsseinsatz



05010050
Steckschlüsseinsatz



15010001
Steckschlüsselverlängerung



15010002
Steckschlüsselverlängerung




15060000
Winkelgelenk



15070000
Gleitstück



15110000
Aufsteckknarre



15170000
Handgriff



81290008
Garniturenkasten

GTIN-Code.



Zubehör.



83040002
Hartschaumeinlage



81290008
Garniturenkasten

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal