




Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 1/2", 63 tlg.

86TX

Art.-Nr. **96013702**

GTIN **4018754261130**

Modell **86TX TORX®**



Bezeichnung.

1/4, 1/2 Steckschlüssel-Garnitur 86TX TORX® 63 tlg.

Eigenschaften.

- im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Inhalt 63-teilig:

9 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" **Nr. 40:** 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
 10 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2" **Nr. 52:** 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm
 5 Steckschlüsseleinsätze TORX® 1/4" **Nr. 40TX:** E4; E5; E6; E7; E8
 7 Steckschlüsseleinsätze TORX® 1/2" **Nr. 50TX:** E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
 3 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4" **Nr. 44:** 3; 4; 5 mm
 5 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2" **Nr. 54:** 6; 8; 10; 12; 14 mm
 6 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/4" **Nr. 44KTX:** T8; T9; T10; T15; T20; T25
 7 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2" **Nr. 54TX:** T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
 1 Knarre 1/4" **Nr. 415-2K:** L. 117 mm
 1 Knarre 1/2" **Nr. 512-2K:** L. 265,5 mm
 2 Verlängerungen 1/4" **Nr. 405:** L. 54; 150 mm
 2 Verlängerungen 1/2" **Nr. 509:** L. 130; 255 mm
 1 Kardangelenk 1/4" **Nr. 407:** L. 37 mm
 1 Kardangelenk 1/2" **Nr. 510:** L. 71 mm
 1 Steckgriff **Nr. 400N:** L. 150 mm
 1 Quergriff 1/4" **Nr. 404:** L. 116 mm
 1 Quergriff 1/2" **Nr. 506:** L. 300 mm

Vorteile.

Umfangreicher Knarrenkasten mit Fokus auf TORX® Schrauben, welche beispielsweise am Auto immer häufiger Verwendung finden.

Die Inhaltsangabe im Deckel unterstützt den schnellen Überblick über das Werkzeug.

High Performance Quality (HPQ®) Hochleistungsstahl, extrem belastbar, dünnwandig und ideal für Arbeiten bei engen Platzverhältnissen.

Die spezielle, hochwertige und chemikalienbeständige Hartschaumeinlage sorgt für sicheren Halt der Werkzeuge beim Transport.

Robustes Qualitätswerkzeug für den professionellen Anwender - Made in Germany.

Produkthighlights.



Sichere Verwahrung.

Der robuste Werkzeugkasten ist besonders belastbar, dank des widerstandsfähigen ABS-Kunststoffes. Er verfügt über eine hochwertige, chemikalienbeständige Hartschaumeinlage für den sicheren Halt der Werkzeuge. Die Verschlüsse sind besonders leichtgängig und können einzeln als Ersatzteil bestellt werden.



Alles übersichtlich.

Die gelaserte Inhaltsangabe in der Deckeleinlage verschafft optimale Übersicht über die enthaltenen Werkzeuge.

Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/4, 1/2
Länge mm (L)	483 mm
Breite mm (b)	289 mm
Höhe mm (h)	83 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung
Anzahl Werkzeuge	63 tlg.

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96013702
GTIN	4018754261130
Gewicht (g)	6500 g
Volumen (verpackt, dm3)	11.585721 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	483
Breite mm (IFS)	289
Höhe mm (IFS)	83
Gewicht (brutto, kg)	6,600
Gewicht PAP (kg)	0,225
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	483
Breite (verpackt, mm)	289
Höhe (verpackt, mm)	83

Stückliste.



01010004
Steckschlüsseinsatz



01010005
Steckschlüsseinsatz



01010006
Steckschlüsseinsatz



01010007
Steckschlüsseinsatz



01010008
Steckschlüsseinsatz



01010009
Steckschlüsseinsatz



01010010
Steckschlüsseinsatz



01010011
Steckschlüsseinsatz



01010055
Steckschlüsseinsatz



01050003
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
Z



01050004
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
Z



01050005
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
Z



01270004
Steckschlüsseinsatz



01270005
Steckschlüsseinsatz



01270006
Steckschlüsseinsatz




01270007
Steckschlüsseinsatz



01270008
Steckschlüsseinsatz



01350008
Schraubendrehereinsatz
Z



01350009
Schraubendrehereinsatz
Z



01350010
Schraubendrehereinsatz
Z



01350015
Schraubendrehereinsatz
Z



01350020
Schraubendrehereinsatz
Z



01350025
Schraubendrehereinsatz
Z



03030013
Steckschlüsseinsatz



03030016
Steckschlüsseinsatz



03030017
Steckschlüsseinsatz



03030018
Steckschlüsseinsatz



03030019
Steckschlüsseinsatz



03030021
Steckschlüsseinsatz



03030022
Steckschlüsseinsatz



03030024
Steckschlüsseinsatz



03030027
Steckschlüsseinsatz



03030030
Steckschlüsseinsatz



03050006
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
Z



03050008
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
Z



03050010
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
Z



03050012
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
Z



03050014
INHEX-
Schraubendrehereinsatz
Z



03100027
Schraubendrehereinsatz
Z



03100030
Schraubendrehereinsatz
Z



03100040
Schraubendrehereinsatz
Z



03100045
Schraubendrehereinsatz
Z



03100050
Schraubendrehereinsatz
Z



03100055
Schraubendrehereinsatz
Z



03100060
Schraubendrehereinsatz
z



03270010
Steckschlüsseinsatz



03270012
Steckschlüsseinsatz



03270014
Steckschlüsseinsatz



03270016
Steckschlüsseinsatz



03270018
Steckschlüsseinsatz



03270020
Steckschlüsseinsatz



03270024
Steckschlüsseinsatz



11010001
Steckschlüsselverlänge-
rung



11010002
Steckschlüsselverlänge-
rung



11020000
Kardangelen



11050010
Steckgriff



11070000
Quergriff



11111010
Knarre



13010002
Steckschlüsselverlänge-
rung



13010003
Steckschlüsselverlänge-
rung



13020000
Kardangelen



13070000
Quergriff



13111010
Knarre

GTIN-Code.



4 018754 261130

Zubehör.



83011003
Hartschaumeinlage



83012002
Hartschaumeinlage



81271019
Garniturenkasten