




Vergrößerungsstück 1/2"-3/4"

514



Art.-Nr. 13030005
GTIN 4018754013036
Modell 514



Bezeichnung.

Vergrößerungsstück 1/2 "-3/4" L.44mm

Eigenschaften.

- 1/2 auf 3/4"
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3123 / ISO 3316

Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/4
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	44 mm
d	25 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	13030005
GTIN	4018754013036
Gewicht (g)	110 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.20735 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY

Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	44
Breite mm (IFS)	26
Höhe mm (IFS)	26
Gewicht (brutto, kg)	0,610
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004
Länge (verpackt, mm)	130
Breite (verpackt, mm)	55
Höhe (verpackt, mm)	29

GTIN-Code.



Zubehör.



13160000
Teleskopknarre



13111010
Knarre



13111110
Knarre



13111120
QR-Feinzahnknarre



13111030
QR-Feinzahnknarre



13231011
Feinzahnknarre



13261010
QR-
Feinzahngelenknarre



13121010
Knarre



13121020
Knarre



13121030
Knarre



13121110
Knarre



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal