STAHLWILLE®

# Aufsteckknarre 3/4"

## 552




| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **15110000** |
| GTIN | **4018754013425** |
| Modell | **552** |

**Bezeichnung.** Aufsteckknarre 3/4 RSW.10° L.165mm

**Eigenschaften.**

- 3/4" Außenvierkant-Abtrieb
- umschaltbar
- 36 Zähne
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- zu verwenden mit Handgriff Nr. 558
- Chrome Alloy Steel, verchromt

## Technologien und Leistungsmerkmale.



**QuickRelease**
Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Abtriebsvierkant außen (Zoll)** | 3/4 |
| **Länge mm (L)** | 165 mm |
| **Breite mm (b)** | 70 mm |
| **a** | 55 mm |
| **Anzahl Zähne** | 36 |
| **Arbeitswinkel** | 10 ° |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 15110000 |
| **GTIN** | 4018754013425 |
| **Gewicht (g)** | 1670 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.69496 dm3 |
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |


| | |
|---|---|
| **Hand-/Maschinenbetätigung** | für Handbetätigung |

| | |
|---|---|
| **Zolltarifnr.** | 82042000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 170 |
| **Breite mm (IFS)** | 73 |
| **Höhe mm (IFS)** | 56 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 1,685 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,008 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 170 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 73 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 56 |

## GTIN-Code.

4 018754 013425

## Zubehör.



15030006
Vergrößerungsstück



15030003
Reduzierstück



15170000
Handgriff

## Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.



19050000
Knarren-Ersatzteil-Satz

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal