

Bedienungsanleitung

LED Helligkeitsregler


Modell: EFP701DC

A. Funktionen

1. Das Gerät dimmt Ihr Licht, um Energie zu sparen. Ebenfalls sorgt es jederzeit für ein angenehmes Ambiente, so wie Sie es sich wünschen.
2. Dimmen lassen sich Glühlampen, Hochvolt- und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischem Transformator und eine Vielzahl von LED Leuchten.

B. Installation

1. **WICHTIG:** Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Schalten Sie den Hauptschalter aus.
3. Schließen Sie den Dimmer an, wie es im mitgelieferten Stromkreis-Diagramm aufgezeichnet ist.
4. Stecken Sie den Dimmer in die Wandanschlussdose und verbinden Sie ihn mit der Hauptspannung.
5. Befestigen Sie den Dimmer mit den mitgelieferten Schrauben und schalten Sie danach den Hauptschalter wieder ein.



C. Sicherheitshinweis

1. Bei Arbeiten im Stromkreis nach dem Dimmer (auch bei Leuchtmittel Wechsel) ist die zugehörige Stromkreissicherung auszuschalten.
2. Die Eingangsspannung darf unten stehende Spezifikationen nicht überschreiten.
3. Der Dimmer ist nicht für alle Leuchtstofflampen und dimmbare LED Leuchten geeignet.

D. Spezifikation

Nennspannung : 230V~, 50Hz

Steuerbare Lasten: Glühlampen/Halogenlampen

30-200W

Niedervolt-Halogenlampen mit elektrischem, dimmbaren Transformator

30-200W

LED Leuchtmittel

3-24W

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Hersteller :

 **EverFlourish**

Hersteller: Zhejiang Everflourish Electrical Co.,Ltd.

Adresse: Renjiu Village, WuxiangTown, Yinzhou, Ningbo 315111, P.R.China