



Externe Festplatte Store 'n' Go Ultra Slim 500GB USB 3.0 - Schwarz

Die mobile Store 'n' Go Ultra Slim Portable Festplatte von Verbatim bietet einen besonders leistungsstarken Speicher mit einer extrem schnellen USB 3.0-Schnittstelle. USB 3.0 bietet bei externen Festplatten bis zu zehnmals schnellere Datenübertragungsraten als USB 2.0 (je nach USB-Busgeschwindigkeit) und ermöglicht so eine ultraschnelle Datenübertragung für unterwegs.

Speichern Sie digitale Dateien, die Sie tagtäglich für die Arbeit benötigen, auf diesem wahrhaft mobilen Begleiter. Das schmale Design dieser externen Festplatte passt zu jedem Arbeitsplatz und eignet sich perfekt für Ultrabooks.

Die mobile Store 'n' Go Ultra Slim-Festplatte wird über USB 3.0 mit Strom versorgt (1 x USB 3.0-Schnittstelle) und ist mit allen USB 2.0-Anschlüssen an PCs oder Notebooks abwärtskompatibel. Die Festplatte benötigt keine externe Stromversorgung und ist sofort einsatzbereit.



Festplatten mit weniger als 2 TB werden in FAT32 formatiert und können sofort in Windows- oder Mac OS X eingesetzt werden. Festplatten mit mehr als 2 TB werden in NTFS formatiert, das nur mit Windows-Betriebssystemen kompatibel ist. Mac-User müssen die Festplatte in HFS+ umformatieren, damit sie mit Mac OS X-Betriebssystemen voll kompatibel ist. Die Formatierung in HFS+ kann mit dem Verbatim VHD-Formatierer durchgeführt werden, der auf der Festplatte ist.

Für zusätzliche Sicherheit sorgt die im Lieferumfang bei der externen Festplatte enthaltene "Nero BackItUp Essentials"-Software, die Sie bei der Sicherung Ihres Laptops oder Ihrer PC-Festplatte unterstützt. Sie können jederzeit alle Dateien, Ordner und Laufwerke sichern oder regelmäßige automatische Sicherungen einrichten, die Ihnen zusätzliche Sicherheit geben.

"Nero BackItUp Essentials"-Software ist mit Windows XP, Windows Vista und Windows 10 kompatibel (nicht kompatibel mit Mac OS).

Die Store 'n' Go Ultra Slim externen Festplatten von Verbatim sind zudem mit der energiesparenden "Green Button"-Software ausgestattet. "Green Button" hindert das Laufwerk daran, sich bei Nichtbenutzung weiterzudrehen. Dies verlängert die Lebensdauer der Festplatte und spart zudem Energie.

Es gibt 3 Ruhemodus-Optionen. Der Unterbrechungsmodus kann nach 10 Minuten Verwendung oder in Schritten von je 10 Minuten bis 120 Minuten eingestellt werden. Um die Drehbewegung des Laufwerks sofort anzuhalten, klicken Sie doppelt auf das "Green Button"-Symbol auf dem Desktop. Alternativ können Sie die Festplatte auf "Never Suspend the disk" (Festplatte nie anhalten) setzen.

2 Jahre eingeschränkte Garantie von Verbatim

Artikelnr.: 53150
Kapazität: 500 GB
Farbe: Schwarz

Produktinformationen

- Eine der weltweit dünnsten externen Festplatten, ideal für Ultrabooks
- Ultraschnelle Datenübertragung über USB 3.0
- Bequeme Übertragung von Dokumenten und Daten zwischen Heimcomputer und Büro
- Zuverlässige Sicherung und Speicherung sämtlicher Dateien von Ihrem PC oder Ihrem Laptop
- USB Plug & Play (keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich)
- "Nero BackItUp Essentials"-Software zum Anlegen von Backups Ihrer PC/Notebook-Festplatte auf der externen Festplatte.

Systemvoraussetzungen

USB 3.0-/ 2.0-/ USB 1.1-Anschluss
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Mac OS X 10.4 oder höher
Linux Kernel 2.6 oder höher

Technische Daten

- Stromversorgung: Buspowered via USB 3.0-Kabel
- Schnittstelle: USB 3.0-/ 2.0-/ USB 1.1-Anschluss
- Abmessungen: 80,5 mm x 116 mm x 10,5 mm (B x L x H)
- Gewicht: 127 g
- Datenübertragungsrate: bis zu 4800 Mbit/Sekunde (USB-Busgeschwindigkeit)
- Drehzahl: 5400 U/min
- Cache: 8 MB oder größer

Lieferumfang:

Store 'n' Go Ultra Slim Portable Hard Drive USB 3.0

USB 3.0-Kabel



Gedruckte Kurzanleitung in 28 Sprachen

Benutzerhandbuch (auf der Festplatte enthalten)



"Nero BackItUp Essentials"-Software (auf der Festplatte enthalten)


"Green Button"-Software zum Energiesparen (auf der Festplatte enthalten)

Benutzerhandbuch für die "Green Button"-Software (auf der Festplatte enthalten)









Verbatim Europe - www.verbatim-europe.com