

Midland M-10

Das Multimedia CB-Funkgerät



Ausstattung:

- ▶ Alle europäischen Standards
- ▶ Anschlussbuchse für kabelgebundene PMR446 Headsets und Bluetooth-Zubehör
- ▶ Kanal 9/19 Direktwahltaste (EMG)
- ▶ DS (Digital Squelch)
- ▶ Großes LC-Display
- ▶ USB-Buchse zum Laden externer Geräte
- ▶ Anzeige der Modulationsart 4 Watt AM/FM
- ▶ 4 pol. Mikrofonstecker
- ▶ Tonausgabe über Lautsprecher und/oder Headset wählbar
- ▶ Weiße Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Kleine Abmessungen
- ▶ Maße B x H x T: 122 x 35 x 195 mm
- ▶ Gewicht: 820 g

Das Midland M-10 CB-Funkgerät kommt als erstes Modell der neuen Midland M-Serie im frischen High-Tech-Design in kompakter Form daher und bietet als Novum eine Doppelbuchse für den Multimedia-Einsatz im Fahrzeug.

So dient die USB-Ladebuchse als Ladebuchse für externe Geräte, wie Smartphones oder Tablets, während die weitere Anschlussbuchse für PMR446 Headsets und Bluetooth-Zubehör konzipiert ist (z. B. für den Midland WA Dongle-Bluetooth-Adapter) und damit auch eine drahtlose Kommunikation ermöglicht.

Darüber hinaus deckt das M-10 selbstverständlich alle europäischen Ländernormen ab. Das Feature DS (Digital Squelch) gewährleistet stets einen sauberen Empfang ohne störende Nebengeräusche.

Optionales Zubehör

WA-Mike-Bluetooth:

Lieferumfang: Batterie, Ladekabel

▶ Art.-Nr.: C1263



WA Bluetooth Dongle:

▶ Art.-Nr.: C1199



MIDLAND M-10: CB Funkgerät, 4-pol. Mikrofon

▶ Art.-Nr.: C1185

Midland Bluetooth PTT-Taste:

zur Verwendung mit WA-Dongle

▶ Art.-Nr.: C1200



Midland WA21 Bluetooth Headset:

mit PTT-Taste für WA-Dongle

▶ Art.-Nr.: C1201



WA31 Bluetooth Security Headset:

mit PTT-Taste für WA-Dongle

▶ Art.-Nr.: C1202



WA29 Bluetooth Headset mit Nackenbügel:

mit PTT-Taste für WA-Dongle

▶ Art.-Nr.: C1203



Einbauhalterung:

für KFZ-DIN-Einbauschächte

▶ Art.-Nr.: 75490



Alan Electronics GmbH