

RED POWER

Lithium Polymer Batteries

Neue Serie SLP (Super Light Power)
Diese RED POWER Akkuserie glänzt mit hoher Leistung und niedrigem Gewicht.

**SUPER LIGHT
POWER**



Dauerstrom
25C
Continuous



No.	Bezeichnung	Kapazität	Konfig.	Abmessungen (L x B x H)	Gewicht	Watt Stunden	Belastung maximal Dauer 25C	Kurzz. 50C
# C8161	RED POWER LiPo 350 - 3,7V	0.35Ah	1S	40 x 21 x 8mm	15g	1.30Wh	9.0A	18A
# C9773	RED POWER LiPo 350 - 7,4V	0.35Ah	2S1P	40 x 21 x 14mm	27g	2.59Wh	9.0A	18A
# C8162	RED POWER LiPo 350 - 11,1V	0.35Ah	3S1P	40 x 21 x 21mm	37g	3.89Wh	9.0A	18A
# C8163	RED POWER LiPo 600 - 3,7V	0.6Ah	1S	60 x 19 x 9mm	14g	2.22Wh	12.0A	24A
# C9843	RED POWER LiPo 600 - 7,4V	0.6Ah	2S1P	60 x 19 x 20mm	30g	4.44Wh	12.0A	24A
# C8164	RED POWER LiPo 800 - 3,7V	0.8Ah	1S	52 x 31 x 8mm	25g	2.96Wh	16.0A	32A
# C8177	RED POWER LiPo 800 - 7,4V	0.8Ah	2S1P	52 x 31 x 15mm	52g	5.92Wh	16.0A	32A
# C8186	RED POWER LiPo 900 - 3,7V	0.9Ah	1S	70 x 26 x 7mm	34g	3.33Wh	23.0A	46A
# C8187	RED POWER LiPo 900 - 7,4V	0.9Ah	2S1P	70 x 26 x 13mm	56g	6.66Wh	23.0A	46A
# C8000	RED POWER LiPo 900 - 11,1V	0.9Ah	3S1P	70 x 26 x 20mm	78g	9.99Wh	23.0A	46A
# C9400	RED POWER LiPo 1000 - 7,4V	1.0Ah	2S1P	58 x 30 x 20mm	55g	7.40Wh	25.0A	50A
# C9401	RED POWER LiPo 1000 - 11,1V	1.0Ah	3S1P	58 x 30 x 28mm	80g	11.10Wh	25.0A	50A
# C9402	RED POWER LiPo 1300 - 7,4V	1.3Ah	2S1P	70 x 35 x 15mm	70g	9.62Wh	32.5A	65A
# C9403	RED POWER LiPo 1300 - 11,1V	1.3Ah	3S1P	70 x 35 x 21mm	100g	14.43Wh	32.5A	65A
# C9404	RED POWER LiPo 1500 - 7,4V	1.5Ah	2S1P	70 x 35 x 16mm	75g	11.10Wh	37.5A	75A
# C9405	RED POWER LiPo 1500 - 11,1V	1.5Ah	3S1P	70 x 35 x 22mm	105g	16.65Wh	37.5A	75A
# C9406	RED POWER LiPo 1800 - 7,4V	1.8Ah	2S1P	90 x 35 x 16mm	95g	13.32Wh	45.0A	90A
# C9407	RED POWER LiPo 1800 - 11,1V	1.8Ah	3S1P	90 x 35 x 23mm	135g	19.98Wh	45.0A	90A
# C9408	RED POWER LiPo 2200 - 7,4V	2.2Ah	2S1P	105 x 35 x 11mm	115g	16.28Wh	55.0A	110A
# C9409	RED POWER LiPo 2200 - 11,1V	2.2Ah	3S1P	105 x 35 x 23mm	165g	24.42Wh	55.0A	110A
# C9410	RED POWER LiPo 2200 - 14,8V	2.2Ah	4S1P	105 x 35 x 31mm	215g	32.56Wh	55.0A	110A
# C9411	RED POWER LiPo 2700 - 7,4V	2.7Ah	2S1P	105 x 35 x 19mm	135g	19.98Wh	67.5A	135A
# C9412	RED POWER LiPo 2700 - 11,1V	2.7Ah	3S1P	105 x 35 x 27mm	190g	29.97Wh	67.5A	135A
# C9413	RED POWER LiPo 2700 - 14,8V	2.7Ah	4S1P	105 x 35 x 36mm	250g	39.96Wh	67.5A	135A

EDF Jet Experte Jürgen Gollnow von FantasticJets.com vertraut RED POWER LiPo Akkus

# C9416	RED POWER LiPo 3500 - 7,4V	3.5Ah	2S1P	138 x 45 x 13mm	165g	25.90Wh	87.5A	175A
# C9417	RED POWER LiPo 3500 - 11,1V	3.5Ah	3S1P	138 x 45 x 18mm	235g	38.85Wh	87.5A	175A
# C9418	RED POWER LiPo 3500 - 14,8V	3.5Ah	4S1P	138 x 45 x 24mm	305g	51.80Wh	87.5A	175A
# C9419	RED POWER LiPo 3500 - 18,5V	3.5Ah	5S1P	138 x 45 x 29mm	370g	64.75Wh	87.5A	175A
# C9420	RED POWER LiPo 3500 - 22,2V	3.5Ah	6S1P	138 x 45 x 35mm	440g	77.70Wh	87.5A	175A
# C9443	RED POWER LiPo 4500 - 7,4V	4.5Ah	2S1P	138 x 45 x 16mm	210g	33.30Wh	112.5A	225A
# C9421	RED POWER LiPo 4500 - 11,1V	4.5Ah	3S1P	138 x 45 x 26mm	295g	49.95Wh	112.5A	225A
# C9422	RED POWER LiPo 4500 - 14,8V	4.5Ah	4S1P	138 x 45 x 35mm	395g	66.60Wh	112.5A	225A
# C9423	RED POWER LiPo 4500 - 18,5V	4.5Ah	5S1P	138 x 45 x 44mm	485g	83.25Wh	112.5A	225A
# C9424	RED POWER LiPo 4500 - 22,2V	4.5Ah	6S1P	138 x 45 x 52mm	575g	99.90Wh	112.5A	225A
# C9425	RED POWER LiPo 5500 - 7,4V	5.5Ah	2S1P	140 x 45 x 19mm	245g	40.70Wh	137.5A	275A
# C9426	RED POWER LiPo 5500 - 11,1V	5.5Ah	3S1P	140 x 45 x 27mm	355g	61.05Wh	137.5A	275A
# C9427	RED POWER LiPo 5500 - 14,8V	5.5Ah	4S1P	140 x 45 x 36mm	455g	81.40Wh	137.5A	275A
# C9428	RED POWER LiPo 5500 - 18,5V	5.5Ah	5S1P	140 x 45 x 46mm	565g	171.75Wh	137.5A	275A
# C9429	RED POWER LiPo 5500 - 22,2V	5.5Ah	6S1P	140 x 45 x 53mm	670g	122.10Wh	137.5A	275A
# C9948	RED POWER LiPo 6500 - 7,4V	6.5Ah	2S1P	155 x 45 x 00mm	000g	48.10Wh	162.5A	325A
# C9430	RED POWER LiPo 6500 - 11,1V	6.5Ah	3S1P	155 x 45 x 27mm	420g	72.15Wh	162.5A	325A
# C9431	RED POWER LiPo 6500 - 14,8V	6.5Ah	4S1P	155 x 45 x 37mm	565g	96.20Wh	162.5A	325A
# C9432	RED POWER LiPo 6500 - 18,5V	6.5Ah	5S1P	155 x 45 x 45mm	690g	120.25Wh	162.5A	325A
# C9433	RED POWER LiPo 6500 - 22,2V	6.5Ah	6S1P	155 x 45 x 53mm	805g	144.30Wh	162.5A	325A
# C9143	RED POWER LiPo 8000 - 11,1V	8.0Ah	3S1P	195 x 48 x 28mm	560g	88.80Wh	240.0A	480A
# C9144	RED POWER LiPo 8000 - 14,8V	8.0Ah	4S1P	195 x 48 x 38mm	740g	118.40Wh	240.0A	480A
# C9145	RED POWER LiPo 8000 - 18,5V	8.0Ah	5S1P	195 x 48 x 48mm	940g	148.00Wh	240.0A	480A
# C9146	RED POWER LiPo 8000 - 22,2V	8.0Ah	6S1P	195 x 48 x 58mm	1130g	177.60Wh	240.0A	480A
# C9147	RED POWER LiPo 8000 - 25,8V	8.0Ah	7S1P	195 x 48 x 68mm	1320g	206.40Wh	240.0A	480A
# C9438	RED POWER LiPo 10000 - 11,1V	10.0Ah	3S1P	198 x 67 x 27mm	690g	111.00Wh	250.0A	500A
# C9439	RED POWER LiPo 10000 - 14,8V	10.0Ah	4S1P	198 x 67 x 37mm	910g	148.00Wh	250.0A	500A
# C9440	RED POWER LiPo 10000 - 18,5V	10.0Ah	5S1P	198 x 67 x 47mm	1140g	185.00Wh	250.0A	500A
# C9441	RED POWER LiPo 10000 - 22,2V	10.0Ah	6S1P	198 x 67 x 55mm	1370g	222.00Wh	250.0A	500A

Die angegebenen Abmessungen und Gewichte können produktionsbedingt abweichen.
Für technische Änderungen und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Sofern nicht anders angegeben werden alle Akkupsacks ab 2 Zellen mit einem XHR Balancer-Adapter geliefert.