



Art.-Nr. ID0119

## 2,4 GHz Funk Tastatur & Maus Set

### Spezifikation:

- Schlanke, Full Size kabellose Tastatur
- Kabellose Freiheit
- 2,4 GHz GFSK Autolink Technologie
- 34 2-Wege RF Kanäle
- Betriebsentfernung: Bis zu 10 Meter
- Tastatur mit 14 Multimedia Hotkeys (FN+ESC/FN+F1-F12) Kombinationen für Multimedia Funktionen
- 1200 dpi optische Präzision
- 3 Standard-Maustasten
- Auto Ein/Aus RF Ausgang
- Zwei rote LEDs zum Signalisieren des Batteriezustandes der Tastatur
- Nano Empfänger
- HF-Modulation: FSK Autolink
- Hopping Typ: FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
- HF-Kanal: 34 Kanäle
- HF-Bandbreite: 1,0 MHz
- Auflösungen: 1200 dpi
- Sensor-Tracking-Geschwindigkeit: 30+ Zoll/Sek.

### Batterie


- Batterie-Typ: 1 x AA Alkaline für Maus, 1 x AA Alkaline für Tastatur
- Batterie-Verbrauch:
  - Maus: Betriebsart:  $\leq 6$  mA
  - Schlaf-Modus 1:  $\leq 0,38$  mA
  - Schlaf-Modus 2:  $\leq 0,16$  mA
  - Schlaf-Modus 3:  $\leq 0,08$  mA (LED aus)
  - Tastatur: Betriebsart:  $\leq 4$  mA
  - Schlaf-Modus 1:  $\leq 0,2$  mA

### Elektrische Spezifikationen

- Schnittstelle: USB 1.1 / USB 2.0
- Sensorrate der Maus: 3000 Mal pro Sekunde
- Betriebswinkel: 360°
- Reichweite: Bis zu 10 Meter für Tastatur und Maus
- Sensor-LED der Maus: Rot
- Strom: 5V DC über USB-Anschluss
- HF-Frequenz: 2,4 GHz (2,408-2,474 Ghz)

### Zuverlässigkeit

- Tastatur Tastendrucke: 8.000.000 Zyklen
- Maus Tastendrucke: 3.000.000 Zyklen
- Scrollrad Drehungen: 100.000 Zyklen
- Betriebstemperatur: -5 ~ 40 ° C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 90%





Art.-Nr. ID0119

## 2,4 GHz Funk Tastatur & Maus Set

### Mechanische Effizienz:

- Betätigungskraft der Maustasten:  $70 \pm 15$  gf
- Betätigungskraft des Mousrads:  $20 \pm 10$  gf
- Betätigungskraft der Tastatur-Tastenkappen:  $60 \pm 15$  gf

### Tasten und LEDs:

- Maus: 3 Tasten mit Scrollrad  
1 rote LED für den optischen Sensor
- Tastatur: 102 Standard Tasten  
2 rote LEDs für Caps Lock & Num Lock

### Gewicht:

- Maus:  $78 \pm 5$  g (1 x AA Batterien enthalten)
- Keyboard:  $407 \pm 5$  g (1 x AA Batterien enthalten)
- Empfänger:  $2 \pm 1$  g

### Systemanforderungen

- Windows Me/2000/XP/Vista/7/8

### Packungsinhalt:

- 1x 2,4 GHz Kabelloses Tastatur/Maus Kombi-Set
- 1x AA Alkaline Batterie für Maus
- 1x AA Alkaline Batterien für Tastatur
- 1x Bedienungsanleitung

### Verpackung:

- Maße Einzelverpackung: mm
- Gewicht Einzelverpackung: kg
- Maße VPE: mm
- Menge VPE: Stück
- Gewicht VPE: kg

