

HICON ▶ Audio ▶ **RCA/CINCH-STECKVERBINDER****HICON**  
CONNECTORS

Vor dem Kauf eines RCA/Cinch-Verbinders sollte man auf hochwertige Markenqualität achten, denn minderwertige Verbinder haben oftmals hohe Übergangswiderstände und schlechte Dämpfungswerte und vernichten dadurch die Vorteile eines guten Audiokabels.

Qualitätsverbinder zeichnen sich aus durch:

- eine ordentliche Vergoldung oder Beschichtung (billige Verbinder sind nur lackiert!)
- einen massiven Pin ohne Unterbrechung durch eine Niete, Pressung etc.
- niedrige Übergangswiderstände

Die **HICON** RCA/Cinch-Verbinder **HI-CM09**, **HI-CM13** und **HI-CM18** besitzen eine Press-Spange mit der man eine bestmögliche Kontaktierung erreichen kann. Hierzu wird das Gehäuse leicht aufgeschraubt, der Stecker in die Buchse gesteckt und anschließend das Gehäuse wieder nach hinten gedreht (bei **HI-CM09** nach vorne). Der Stecker hält so fest, dass man diesen erst wieder lösen kann, wenn man das Gehäuse aufschraubt.

**Aufgrund der guten Qualität der HICON RCA/Cinch-Serie gewährt Ihnen HICON auf diese Steckverbinder 5 Jahre Garantie!**

Verschiedene RCA/Cinch-Adapter finden Sie auf den nachfolgenden Seiten unter der Rubrik „Audio-Adapter“!

Weitere HiFi-Verbinder finden Sie in unserem **HICON** Gesamtkatalog.

Nähere Informationen unter [www.hicon-hifi.com](http://www.hicon-hifi.com)

**NEW!****RCA/Cinch-Stecker, 2-pol. Echtvergoldeter Massivpin**

Metallgehäuse, schwarz.  
Kabel-Ø 7,5 mm, inkl. Feder max. 6,4 mm. Mit Spannzangen-Zugentlastung und Feder.



BESCHREIBUNG	FARBCODE	BESTELL-NR.
1 2-pol male. RCA/Cinch	■ Rot	<b>HI-CM03-RED</b>
2 2-pol male. RCA/Cinch	<input type="checkbox"/> Neutral (weiß)	<b>HI-CM03-NTL</b>

**RCA/Cinch-Stecker, 2-pol. Echtvergoldeter Massivpin.**

Metallgehäuse, schwarz.  
Max. Kabel-Ø 7,0 mm, inklusive Tülle max. 5,0 mm.




BESCHREIBUNG	FARBCODE	BESTELL-NR.
3 2-pol male. RCA/Cinch	■ Rot	<b>HI-CM06-RED</b>
2-pol male. RCA/Cinch	■ Gelb	<b>HI-CM06-YEL</b>
2-pol male. RCA/Cinch	■ Grün	<b>HI-CM06-GRN</b>
2-pol male. RCA/Cinch	■ Blau	<b>HI-CM06-BLU</b>
4 2-pol male. RCA/Cinch	<input type="checkbox"/> Neutral (weiß)	<b>HI-CM06-NTL</b>

**RCA/Cinch-Stecker, 2-pol. Echtvergoldeter Massivpin.**

Metallgehäuse, verchromt.  
Kabel-Ø 6,0 - 8,0 mm.



BESCHREIBUNG	FARBCODE	BESTELL-NR.
5 2-pol male. RCA/Cinch	■ Rot	<b>HI-CM07-RED</b>
6 2-pol male. RCA/Cinch	<input type="checkbox"/> Neutral (weiß)	<b>HI-CM07-NTL</b>

**RCA/Cinch-Stecker, 2-pol. Echtvergoldeter Massivpin.**

Gehäuse **90° abgewinkelt**. Schraubversion.  
Max. Kabel-Ø 7,0 mm.



BESCHREIBUNG	FARBCODE	BESTELL-NR.
7 2-pol male. RCA/Cinch <b>Verchromtes Gehäuse</b>	■ Rot	<b>HI-CMA01-RED</b>
8 2-pol male. RCA/Cinch <b>Verchromtes Gehäuse</b>	■ Schwarz	<b>HI-CMA01-BLK</b>
9 2-pol male. RCA/Cinch <b>Schwarzes Gehäuse</b>	■ Rot	<b>HI-CMA02-RED</b>
10 2-pol male. RCA/Cinch <b>Schwarzes Gehäuse</b>	<input type="checkbox"/> Neutral (weiß)	<b>HI-CMA02-NTL</b>