

JETZT STARTEN!

**INTELLIGENT ROLLLÄDEN
STEUERN FÜR MEHR
KOMFORT & SICHERHEIT**


Starter Set Beschattung

HmIP-SK5

Mit dem Starter Set Beschattung wird die Steuerung von elektrischen Rollläden mit wenigen Handgriffen intelligent nachgerüstet. Die Rollladenaktoren lassen sich einfach in bestehende Schalterserien integrieren und anschließend komfortabel per Smartphone, vollautomatisch per Zeitprofil und wie gewohnt manuell per Taster steuern.



homematic 
Smartes Wohnen, das begeistert.



Für die Installation der Rollladenaktoren ist ein Neutralleiter notwendig.

SMARTE STEUERUNG ZU JEDER TAGESZEIT

Für jeden Zweck eine individuelle Bedienungsmöglichkeit: Durch einstellbare Zeitprofile fahren Rollläden automatisch hoch oder runter und passen sich so an die Tagesabläufe der Bewohner an.

Die Steuerung kann anschließend flexibel von unterwegs per Smartphone, manuell über die bereits installierten Taster oder bequem per Sprachsteuerung erfolgen.

ROLLLADENSTEUERUNG NACH SONNENSTAND

Entspanntes Aufwachen in den Morgenstunden oder eine Sicherung des Zuhauses in der Dämmerung: Rollläden können automatisch in Abhängigkeit von Sonnenauf- und Sonnenuntergang gesteuert werden.

UNSIHTBAR INSTALLIERT IM VORHANDENEN DESIGN

Integration in bestehende Schalterserien durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen. Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar (eine Übersicht der kompatiblen Hersteller steht unter www.homematic-ip.com zur Verfügung).


ERHÖHTE SICHERHEIT

Automatisches Herunterfahren bei Dunkelheit oder Abwesenheit sichert Fenster und Türen im Zuhause und kann gleichzeitig Anwesenheit suggerieren.

EINFACH LOSLEGEN UND SMART STEUERN

Schnelle und einfache Inbetriebnahme des Access Points: Spannungsversorgung herstellen, an den Router anschließen, App downloaden, fertig!

Die Inbetriebnahme der Rollladenaktoren erfolgt automatisiert per Kalibrierfahrt über die App. Dank der kompakten Bauform ist der Einbau in Standard-Unterputzdosens möglich. Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren.



TECHNISCHE DATEN

Access Point:

Versorgungsspannung	Steckernetzteil (5 Vdc)
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	118 x 104 x 26 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m

Rollladenaktor für Markenschalter:

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Max. Schaltleistung	500 W
Lastart	Motorlast
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Abmessungen (B x H x T)	71 x 71 x 37 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	220 m

Weitere technische Details und Informationen finden Sie im Datenblatt des jeweiligen Geräts.

EINSTIEG INS SMARTE ZUHAUSE

Flexible Erweiterung zu einem umfassenden Smart Home durch die große Auswahl an Homematic IP Geräten jederzeit möglich. Dadurch sind zahlreiche Zusatzfunktionen wie z. B. Wärmeschutz und Aussperrschutz realisierbar.

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	151670A0
EAN-Code	4047976516704
Kurzbezeichnung	HmIP-SK5
Verpackungseinheit	6
Maße Verpackung	325 x 159 x 106 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1088,4 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Access Point (Steckernetzteil, Netzwerkkabel)
 Rollladenaktor für Markenschalter (2x)
 Montagematerial
 Bedienungsanleitung