

## Schrumpfschlauch - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803923

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schrumpfschlauch, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Aufschieben, Kabeldurchmesser: 1,0 - 3,2 mm, beschriftbar mit THERMOFOX

### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1             |
| GTIN               | 4055626212036 |

### Technische Daten

#### Maße

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Länge (b)        | 1,8 m           |
| Breite (a)       | 5 mm            |
| Kabeldurchmesser | 1 mm ... 3,2 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -55 °C ... 135 °C |
|-------------------------------|-------------------|

#### Allgemein

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Farbe                 | weiß                               |
| Material Basiselement | Polyolefin                         |
| Inhaltsstoffe         | silikon-, halogen- und cadmiumfrei |
| Material              | Polyolefin                         |
| Wischbeständigkeit    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)        |
| bedruckbar mit        | mit schwarzem Aufdruck             |
| Montageart Markierung | aufschieben                        |

#### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

### Kaufmännische Daten

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27400401 |
| eCl@ss 5.1 | 27400401 |
| eCl@ss 6.0 | 27400401 |

## Schrumpfschlauch - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803923

### Kaufmännische Daten

#### eCl@ss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>eCl@ss 7.0</b> | 27400401 |
| <b>eCl@ss 8.0</b> | 27400105 |
| <b>eCl@ss 9.0</b> | 27400401 |

#### ETIM

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>ETIM 3.0</b> | EC001530 |
| <b>ETIM 4.0</b> | EC000217 |
| <b>ETIM 5.0</b> | EC000217 |
| <b>ETIM 6.0</b> | EC000217 |

#### UNSPSC

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>UNSPSC 6.01</b>   | 30211811 |
| <b>UNSPSC 7.0901</b> | 39121410 |
| <b>UNSPSC 11</b>     | 39121410 |
| <b>UNSPSC 12.01</b>  | 39121410 |
| <b>UNSPSC 13.2</b>   | 39131504 |

### Zeichnungen

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>