













FMT1100BT Transmitter mit Freisprecheinrichtung & Ladefunktion Telefonieren & Musikwiedergabe & Laden mobiler Geräte im Auto



-  FM Transmitter with Bluetooth / FM Transmitter mit Bluetooth
-  Microphone / Mikrofon
-  DSP Noise Reduction / DSP-Lärmreduzierung
-  LED Display 2.0 x 0.8 cm
-  Charging Function / Ladefunktion
-  AUX-IN Jack / AUX-IN Anschluss
-  Hands-free Function / Freisprecheinrichtung
-  Music Playback / Musikwiedergabe
-  Echo Cancellation / Echounterdrückung
-  Storage on MicroSD / Speicherung auf MicroSD
-  LED Status Indicator / LED-Statusanzeige
-  Bluetooth V2.1 + EDR



- Sicheres Fahren und Telefonieren über die Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Einfache 2-Tastenbedienung
- Bluetooth V2.1 + EDR mit ~10m Übertragungreichweite
- Unterstützt MicroSD Karten bis zu 32GB
- Unterstützt AUX-IN
- DSP Lärmreduzierung & Echounterdrückung für kristallklare Gesprächsqualität
- Einstellbare Lautsprecherlautstärke
- LED-Statusanzeige zeigt Betriebsmodus, Frequenz, Lautstärke, usw.
- Einfache Befestigung der FM-Einheit mit einer 3M Klebefläche



Technische Spezifikationen:

- Bluetooth Protokoll: AVRCP V1.5, HFP V1.5, A2DP V1.3
- Stromversorgung: DC 12–24V (Zigarettenanzünder)
- Größe LED-Display (L) 2,0 x (B) 0,8cm
- Frequenzbereich FM 87.5–108,0MHz, max. 5m
- Frequenzgang 20Hz–15KHz
- Musikformat MP3, WMA
- USB-Ladeausgang 5V/2.1A max.
- Gewicht / Maße: 61g (FM-Einheit mit Kabel + Ladegerät) / Ø 5,7 x (Dicke) 2,8cm / Kabellänge FM-Einheit zu Ladegerät ~84cm

Kompatibilität:

Dieses Gerät kann als Freisprecheinrichtung mit jedem kompatiblen Bluetooth 2.1 Gerät oder höher gekoppelt werden.

Verpackungsinhalt:

- FMT1100BT Transmitter mit Freisprecheinrichtung & Ladefunktion
- AUX-IN Kabel
- Bedienungsanleitung



4 260358 121109

Artikel-Nr. 4676