

> MIDLAND XT70 Adventure PMR446 Sprechfunkgeräte



- ▶ Hervorragende Gesprächsqualität
- ▶ Geringe Störanfälligkeit
- ▶ 38 CTCSS-/83 DCS Kodierungstöne für ungestörte Gespräche
- ▶ 24 PMR446 Kanäle
- ▶ 69 LPD Kanäle
- ▶ Babysitterfunktion mit Reichweitenkontrolle

Technische Daten:



- ▶ Kanäle: 24 (8 + 16 voreingestellt)/69 LPD
- ▶ 38 CTCSS-/83 DCS-Töne
- ▶ Leistung: 500 mW ERP
- ▶ Nachrauschunterdrückung
- ▶ Vox mit in 9 Stufen einstellbarer Empfindlichkeit
- ▶ Babysitterfunktion mit Reichweitenkontrolle
- ▶ Alphanumerisches LC-Display
- ▶ CALL-Funktion, 5 Melodien
- ▶ Kanalsuchlauf (SCAN)
- ▶ High/Low Power (PMR446)
- ▶ Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Betriebstemperatur -20°C bis +55°C
- ▶ Batterielaufzeit ca. 18 Stunden
- ▶ Reichweite: Bis zu 12 km
- ▶ Gewicht: 113 g
- ▶ Abmessungen B/H/T: 58 x 120 x 33 mm
- ▶ MIC/SPK-Zubehörschluss 2-polig
- ▶ Ladebuchse: Micro-USB

Ein einfach zu bedienendes PMR446 Handfunkgerät mit allen wichtigen Funktionen.

Es verfügt über 24 PMR446 Kanäle sowie 69 LPD Kanäle. Für ungestörte Gespräche stehen 38 CTCSS- und 83 DCS-Töne zur Verfügung, Nachrauschunterdrückung, Vox - Freisprechfunktion, CALL-Funktion und Kanalsuchlauf sowie ein alphanumerisches LC-Display. Die Leistung beträgt 500 mW ERP.

Das Funkgerät verfügt über einen 2-poligen MIC/SPK-Zubehörschluss und einer Micro-USB-Ladebuchse

Lieferumfang:

2 x XT70 Funkgeräte, 2 x Akkupack, 2 Standlader, 2 x Gürtelclip, Koffer

- ▶ Art.-Nr.: C1180.01

Alan Electronics GmbH

Daimlerstraße 1 k · D-63303 Dreieich · Tel.: +49(0)6103-9 48 10 · Fax: +49(0)6103-94 81 60
 Dovenkamp 11 · D-22952 Lütjensee · Tel.: +49 (0)4154-84 90 · Fax: +49 (0)4154-84 91 00
www.alan-electronics.de · info@alan-electronics.de