


# Datasheet

Item no. 1577501

## SMD-Leuchtdioden

8 mm, klar

- Anschluss THR
- Ausführung rund
- Bauform 8 mm
- Linse wasserklar



| Artkbez: | Farbe: | Wellenlänge*: | Helligkeit*:      | Farbtemperatur*: | Winkel*: | Betriebsspannung*: |
|----------|--------|---------------|-------------------|------------------|----------|--------------------|
| 1573753  | ● rot  | 620 - 635 nm  | 1500 - 2000 mcd   |                  | 25 °     | 1,9 V - 2,3 V      |
| 1577403  | ● rot  | 620 - 635 nm  | 800 - 1200 mcd    |                  | 25 °     | 1,9 V - 2,3 V      |
| 1577404  | ● rot  | 620 - 635 nm  | 3000 - 4000 mcd   |                  | 25 °     | 1,9 V - 2,3 V      |
| 1577405  | ● rot  | 620 - 635 nm  | 8000 - 9000 mcd   |                  | 25 °     | 1,9 V - 2,3 V      |
| 1573754  | ● gelb | 580 - 595 nm  | 1500 - 2000 mcd   |                  | 25 °     | 1,9 V - 2,3 V      |
| 1577500  | ● gelb | 580 - 595 nm  | 800 - 1200 mcd    |                  | 25 °     | 1,9 V - 2,3 V      |
| 1577501  | ● gelb | 580 - 595 nm  | 3000 - 4000 mcd   |                  | 25 °     | 1,9 V - 2,3 V      |
| 1577502  | ● gelb | 580 - 595 nm  | 8000 - 9000 mcd   |                  | 25 °     | 1,9 V - 2,3 V      |
| 1573755  | ● grün | 565 - 575 nm  | 800 - 1500 mcd    |                  | 25 °     | 1,9 V - 2,3 V      |
| 1577406  | ● grün | 520 - 530 nm  | 4000 - 4800 mcd   |                  | 25 °     | 2,9 V - 3,5 V      |
| 1577503  | ● grün | 520 - 530 nm  | 8000 - 9600 mcd   |                  | 25 °     | 2,9 V - 3,5 V      |
| 1577407  | ● blau | 460 - 470 nm  | 6000 - 6800 mcd   |                  | 25 °     | 2,9 V - 3,5 V      |
| 1573756  | ● blau | 460 - 470 nm  | 1500 - 2000 mcd   |                  | 25 °     | 2,9 V - 3,5 V      |
| 1573757  | ○ weiß |               | 2000 - 3500 mcd   | 5500 - 6500 K    | 25 °     | 2,9 V - 3,5 V      |
| 1577341  | ○ weiß |               | 10000 - 12000 mcd | 5500 - 6500 K    | 25 °     | 2,9 V - 3,5 V      |

\*Betriebsstrom 20 mA