

# KX-HNS101EXW

**Panasonic**

## Smart Home Sensor

Sensor zur Alarmmeldung über ungewünscht geöffnete Fenster und Türen



Die Smart Home-Tür- und Fenstersensoren bilden eine umfassende und wirksame Sicherheitslösung für Ihr Heim. Ein auslösender Tür-/Fenstersensor kann für etliche Aktionen eingerichtet werden, vom Senden einer Alarmmeldung an Ihr Smartphone oder Festnetztelefon bis zum Anschalten von Lichtern und Auslösen einer lauten Alarmsirene.

### KEY FEATURES

- Große Reichweite – Bis zu 300 Meter Entfernung zum Hub möglich
- Einfache Einrichtung - Kopplung mit der Basisstation auf Knopfdruck
- Stabiler Kontakt über DECT ULE - Meldung bei niedrigem Akkustand

EAN: 5025232790708

## Stammdaten

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Modellbezeichnung               | KX-HNS101EXW  |
| EAN Nummer                      | 5025232790708 |
| Nettogewicht                    | 0.131         |
| Bruttogewicht                   | 0.197         |
| Gewichtseinheit                 | KG            |
| Volumen                         | 777.6         |
| Volumeneinheit                  | CCM           |
| Verpackungseinheiten            | 3             |
| Liefereinheiten                 | 1             |
| Mengeneinheit                   | ST            |
| Produktierarchie                | 05050101      |
| Preis UVP                       | 29.99         |
| Product number / Imp. Code Num. | 85269200900   |

## Abmessungen / Gewicht

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Abmessungen der Sensoreinheit (H x B x T) | Ca. 102 mm x 31 mm x 22 mm |
| Abmessungen der Magneteinheit (H x B x T) | Ca. 37 mm x 14 mm x 14 mm  |
| Gewicht der Sensoreinheit                 | Ca. 39 g                   |
| Gewicht der Magneteinheit                 | Ca. 8 g                    |

## Technische Spezifikationen

|                     |  |
|---------------------|--|
| Farbe               | Weiß   |
| Frequenzbereich     | DECT: 1.88 GHz - 1.90 GHz  |
| Statusanzeige       | LED (Rot/Grün)   |
| Setup-Taste         | Kopplungstaste   |
| Spannungsversorgung | Lithiumbatterie CR2 (1 x 3,0 V, 850 mAh)   |
| Akku Laufzeit       | Bis zu 2 Jahre / * Wenn das Fenster bzw. die Tür 10 Mal pro Tag geöffnet und geschlossen wird, bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C mit einer 3,0-V-, 850-mAh-Batterie. Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Kapazität der verwendeten Batterie ab. |
| Betriebsbedingungen | -10 °C – 40 °C   |

## KONTAKT:

Panasonic Deutschland

Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040 – 55 55 88 55\*

[www.panasonic.de](http://www.panasonic.de)

Panasonic Marketing Europe GmbH

Niederlassung Österreich

Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service Hotline:

01-2 67 60 67\*

[www.panasonic.at](http://www.panasonic.at)

\* Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen. Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00

–

20:00 Uhr. Samstag: 12:00 – 17:00 Uhr.

\*\* Zum Lokaltarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben.

Stand: 07/2017