

PRODUKTDATENBLATT

LUNIVE QUADRO 8 W 840 4000 K

LUNIVE | Leuchten mit Glasabdeckung



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
- Korridore

PRODUKTVORTEILE

- Verfügbar in zwei Lichtfarben, um in jedem Raum die gewünschte Atmosphäre zu erzeugen
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht
- 5 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- In Italien entworfene Designs, erhältlich in verschiedenen Größen und Leistungsstufen
- Hochwertig verarbeitete Gläser und Metallgehäuse



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Betriebsart	Mains voltage
Nennleistung	8,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	400 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Farbwiedergabeindex Ra	>80

Abmessungen & Gewicht



Länge	110,0 mm
Breite	110,0 mm
Höhe	51,0 mm
Produktgewicht	470,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Metall
Produktfarbe	Weiß
Material Abdeckung	Glas

Lebensdauer

Lebensdauer	20000 h ¹⁾
--------------------	-----------------------

¹⁾ L70/B50

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
----------------	------

Anschlussart	Federkraft- und Schraubklemme
---------------------	-------------------------------

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Normen	CE/REACH/ROHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899373488	LUNIVE QUADRO 8 W 840 4000 K	Versandschachtel 4	271 mm x 150 mm x 197 mm	8.01 dm ³	2232.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.