

C.A 745N

Digitaler Spannungsprüfer mit LCD-Anzeige



Unverzichtbar!

- Automatische Erkennung von AC- und DC-Spannungen
- Keinerlei Gefahr der Auslösung selbst von hochempfindlichen FI-Schutzschaltern bei Prüfungen zwischen Außenleiter und Erde
- Außenleiterprüfung mit nur einer Prüfspitze
- Widerstands- und Durchgangsprüfung
- Abnehmbare Prüfspitzen



600 V CAT III

IEC 61010-2-033



Measure up





Sicher und einfach zu benutzen!

Der **Spannungsprüfer C.A 745N** ist das ideale Gerät für Elektriker, Heizungs- und Klimatechniker, Mechaniker, Wartungstechniker usw... Er ist einfach zu benutzen, hocheffizient und erkennt automatisch AC- und DC-Spannungen. Seine Prüfspitzen sind abnehmbar und einfach zu ersetzen und sie lassen sich bequem in eine Aufnahme am Gehäuse einclipen. Der **C.A 745N bietet optimalen Schutz** für den Benutzer.

TECHNISCHE DATEN

	C.A 745N
Spannungsprüfung	12 V bis 690 V AC/DC (Anzeige in 7 Pegeln)
Eingangsimpedanz	400 kΩ
Außenleiter/Neutraleiter-Erkennung	Blinkende "Ph" -LED und unterbrochener Piepston bei $U > 100 V_{AC}$
Betriebsfrequenzen	DC und 50/60 Hz
Polaritätstest	Symbole "+" und "-"
Spannungsschutz	bis 1 100 V
Akustische Durchgangsprüfung	bei $R < 2 kΩ$
Widerstandsprüfung	2 kΩ bis 300 kΩ mit 3 Pegeln
Sicherheit bei Widerstandsprüfungen	Akustische und optische Warnung bei Spannungen $> 12 V_{DC}$, 50 V _{AC}

ALLGEMEINE DATEN

Stromversorgung	2 Batterien 1,5 V (Typ LR03 oder AAA)
Batteriebetrieb	150 Stunden mit Alkalibatterien
Klimabedingungen	Temperatur: -10 °C bis +55 °C / rel. Feuchte: 10 % bis 80 %
Abmessungen / Gewicht	180 x 52 x 45 mm / ca. 200 g
Schutzart	IP54
Elektrische Sicherheit	Anlagen bis 600 V CAT III gemäß IEC 61010-1, IEC 61010-031, IEC 61010-2-033

Artikelnummern

C.A 745N **P01191743Z**

LIEFERUMFANG

C.A 745N in Blister-Verpackung mit:

- 1 Satz dünne Prüfspitzen rot/schwarz CAT III/CAT IV
- 2 Alkali-Batterien 1,5 V AAA / LR3
- 1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Satz Prüfspitzen rot/schwarz CAT III/IV	P01102152Z
Satz Prüfspitzen rot/schwarz Ø 2 mm, CAT II	P01102153Z
Satz Prüfspitzen rot/schwarz Ø 4 mm, CAT II	P01102154Z
Adapter für Schuko-Steckdosen C.A 753 2P+E	P01191748Z
Klettbänder (5 Stück)	P01102113
Transporttasche, mit MultiFix kompatibel, 120 x 200 x 60 mm	P01298074
Mehrzweckmagnethalter MultiFix	P01102100Z

Mehrzweckmagnethalter
MultiFix ▶



◀ Transporttasche, mit
MultiFix kompatibel