


PARAPROJECT®

Case i16, EDUCOVER®+/KidsCover

Charge , Sync , Transport , Aufbewahren , Flex2Connect



Bezeichnung	PARAPROJECT Case i16, EDUCOVER®+/KidsCover Charge&Sync, inkl. USB-A auf Lightning® / LED-Kabel, schwarz
Artikelnummer	208.640-15101
GTIN / EAN	4006793000773
Einsatzgebiet	Bildung , Gesundheitswesen
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55024
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 16x USB Daten- und Ladekabel auf Lightning Connector mit LED-Anzeige - 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 1x USB-Anschlusskabel, Länge: 3 m - 1x Y-Adapter mit 1x IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig) - 1x Y-Adapter mit 1x Euro-Flachbuchse (2-polig) und 1x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig) - 1x Bedienungsanleitung für Zahlenschloss - 1x Anwenderhandbuch
Materialien	<ul style="list-style-type: none"> - Aluminium - Con-Pearl® - X-ABS-Kunststoff
Transport	4x Leichtlaufräder (davon 2 mit Radfeststeller) / Teleskopauszug, 4-fach / beidseitige Tragegriffe
Außenmaße (BxTxH)	720 mm x 390 mm x 550 mm
Eigengewicht	15200 g
Transportmaße (BxTxH)	760 mm x 420 mm x 570 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1860 mm
Menge pro Europalette	6
Zolltarifnummer	85044082
Ursprungsland	RO
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - Kofferdeckel: mit div. Fächern und Taschen - Korpus: Sync und Ladeinheit, 2x Stauraum für jeweils 8 iPad mit KidsCover, Staufach für Master Laptop - Korpus: Sync und Ladeinheit, 2x Stauraum für jeweils 8 iPad mit KidsCover, Staufach für Master Laptop - Zusätzlich: Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich für optimale Luftzirkulation - programmierbarer, interner Ladetimer - Temperatursensor (Überhitzungsschutz)
Kompatible Geräte	alle iPads ab der Generation 4 , sowie alle iPad Mini
max. Geräteanzahl	16
Betriebssystem	iOS
Kabeltypen für Geräte	USB auf Lightning Kabel mit LED Charge & Sync Status-Anzeige

PARAPROJECT®

Case i16, EDUCOVER®+/KidsCover

Charge , Sync , Transport , Aufbewahren , Flex2Connect

Netzteil	zentrales Netzteil für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	max. 2,4 A
Optionales Zubehör	- KidsCover
Schließsystem	Zahlenschlösser
Anschlüsse	- Außen: - zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe - USB-B-Buchse für die Sync-Funktion - Netzwerkbuchse (RJ45) für Access Point - Optional HDMI-Buchse Innen: - 16x USB-A-Buchse für Flex2Connect -Y-Adapter, C14-Stecker auf 1 x IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1) -Y-Adapter, C14-Stecker auf 1 x Euroflach-Buchse und 1 x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2)
Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 3,6 A - 50/60 Hz
Maße Fächer (BxTxH)	2 große Fächer für je 8 KidsCover 280 x 235 x 320 mm
Maße zusätzliche Fächer	Breite 25 x Tiefe 300 x Höhe 320 mm
Farbe	schwarz

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm

