

Produktdatenblatt uvex pheos S-KR



Produktcharakteristik:

- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und Visier
- zusätzliche Slots für Helmlampen und Befestigungsclips
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- vormontierter Vier-Punkt Kinnriemen (9790021)
- Befestigungsclip (9790022) zur Positionierung des Gabelkinnriemens in der Parkposition oder als Vollsichtbrillenhalterung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- Mips-Innenschale ermöglicht die Aufnahme von Rotationsenergie (9772260)
- zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine uvex pheos Schutzbrille (bei IES-Varianten) zu montieren
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort
- ausgestattet mit dem Schweißband 9760005 (S-KR), IES-Schweißband 9760007 (S-KR IES) und Mips-Schweißband 9760260 (S-KR Mips)
- Bedruckungsfläche für Individualisierung vorhanden
- Set mit Nackenschutz vor Schutz gegen Sonne (BG-Bau förderfähig)

Normanforderung und Zulassung:

Die Arbeitsschutzhelme der uvex pheos S-KR-Serie sind CE geprüft.
Sie erfüllen die harmonisierten Normen EN 397:2012+A1:2012 samt deren optionalen Anforderungen der niedrigen Temperaturen (-30°C) und „Molten Metal“ (MM) und entsprechen den Anforderungen der Verordnung 2016/425.
Zusätzlich erfüllen die Produkte ebenfalls die Anforderungen gem. UKCA.

Diese PSA unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren und wird überwacht durch:

PZT GmbH, Bismarckstraße 264 B,
26389 Wilhelmshaven, Germany
(notified body number 1974)

Die gültige Rechtsprechung finden Sie auf der Konformitätserklärung.
Diese finden Sie unter: uvex-safety.com/ce

Technische Daten:

Kopfumfang:	52 bis 61cm
Innenausstattung:	Kopfband mit Drehradsystem samt Textilbänder
Gewicht:	pheos S-KR: 431g pheos S-KR IES: 436g pheos S-KR Mips: 500g

Materialien:

Helmschale:	HDPE
Kopfband:	PE
Schweißband:	Kunststoff
Polsterungen:	Kunststoff

Einsatz und Lagerung:

Einsatztemperatur:	-30 °C bis +50 °C
Einsatzdauer:	4 Jahre ab dem Tag der Erstbenutzung
Empfohlene Lagerbedingungen: Sonneneinstrahlung lagern	Helm trocken (Raumtemperatur) und ohne
Lagerdauer:	4 Jahre ab dem Produktionsdatum

Varianten/Farbe:**pheos S-KR**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit
9772034	uvex pheos S-KR, kurzer Schirm	Weiß	1 Stück
9772134	uvex pheos S-KR, kurzer Schirm	Gelb	1 Stück
9772234	uvex pheos S-KR, kurzer Schirm	Orange	1 Stück
9772335	uvex pheos S-KR, kurzer Schirm	Rot	1 Stück
9772434	uvex pheos S-KR, kurzer Schirm	Grün	1 Stück
9772534	uvex pheos S-KR, kurzer Schirm	Blau	1 Stück
9772931	uvex pheos S-KR, kurzer Schirm	Schwarz	1 Stück

pheos S-KR IES

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit
9772044	uvex pheos S-KR IES, kurzer Schirm	Weiß	1 Stück
9772144	uvex pheos S-KR IES, kurzer Schirm	Gelb	1 Stück
9772237	uvex pheos S-KR IES, kurzer Schirm	Orange	1 Stück
9772342	uvex pheos S-KR IES, kurzer Schirm	Rot	1 Stück
9772440	uvex pheos S-KR IES, kurzer Schirm	Grün	1 Stück
9772544	uvex pheos S-KR IES, kurzer Schirm	Blau	1 Stück
9772833	uvex pheos S-KR IES, kurzer Schirm	Grau	1 Stück
9772933	uvex pheos S-KR IES, kurzer Schirm	Schwarz	1 Stück

pheos S-KR IES inkl. Nackenschutz

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit
9772062	uvex pheos S-KR IES, Nackenschutz gelb	Weiß	1 Stück
9772158	uvex pheos S-KR IES, Nackenschutz gelb	Gelb	1 Stück
9772443	uvex pheos S-KR IES, Nackenschutz gelb	Grün	1 Stück
9772553	uvex pheos S-KR IES, Nackenschutz gelb	Blau	1 Stück

pheos S-KR IES inkl. Brille

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit
9772056	uvex pheos S-KR IES, kurzer Schirm, Brille Art. Nr. 9192225	Weiß	1 Stück
9772058	uvex pheos S-KR IES, kurzer Schirm Brille Art. Nr. 9192385	Weiß	1 Stück
9772156	uvex pheos S-KR IES, kurzer Schirm, Brille Art. Nr. 9192280	Gelb	1 Stück
9772161	uvex pheos S-KR IES, kurzer Schirm, Brille Art. Nr. 9192225	Gelb	1 Stück
9772238	uvex pheos S-KR IES, kurzer Schirm, Brille Art. Nr. 9192225	Orange	1 Stück
9772337	uvex pheos S-KR IES, kurzer Schirm, Brille Art. Nr. 9192225	Rot	1 Stück
9772441	uvex pheos S-KR IES, kurzer Schirm, Brille Art. Nr. 9192225	Grün	1 Stück
9772555	uvex pheos S-KR IES, kurzer Schirm, Brille Art. Nr. 9192225	Blau	1 Stück
9772950	Uvex pheos S-KR IES, kurzer Schirm, Brille Art. Nr. 9192225	Schwarz	1 Stück

pheos S-KR IES inkl. Brille und Nackenschutz

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit
9772059	uvex pheos S-KR IES, Brille Art. Nr. 9192281, Nackenschutz gelb	Weiß	1 Stück
9772157	uvex pheos S-KR IES, Brille Art. Nr. 9192281, Nackenschutz gelb	Gelb	1 Stück
9772350	uvex pheos S-KR IES, Brille Art. Nr. 9192281, Nackenschutz gelb	Rot	1 Stück
9772551	uvex pheos S-KR IES, Brille Art. Nr. 9192281, Nackenschutz gelb	Blau	1 Stück
9772063	uvex pheos S-KR IES, Brille Art. Nr. 9192281, Nackenschutz orange	Weiß	1 Stück
9772159	uvex pheos S-KR IES, Brille Art. Nr. 9192281, Nackenschutz orange	Gelb	1 Stück
9772554	uvex pheos S-KR IES, Brille Art. Nr. 9192281, Nackenschutz orange	Blau	1 Stück

pheos S-KR Mips

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit
9772260	uvex pheos S-KR Mips	Orange	1 Stück

Zubehör:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit
9790021	Gabelkinnriemen EN 397	1 Stück
9790022	Befestigungsclip	1 Stück
9760001	Innenausstattung pheos S-KR	1 Stück
9772001	Innenausstattung pheos S-KR IES	1 Stück
9760005	Schweißband uvex pheos S-KR	1 Stück
9760007	Schweißband uvex pheos S-KR IES	1 Stück
9760260	Schweißband uvex pheos S-KR MIPS	1 Stück
	Alle uvex-Gehörschutz-Lösungen mit Helmanbindung	
	Visiere, welche für den pheos-Helm spezifiziert sind	
	Sämtliche Helmlampen aus dem uvex-Sortiment	

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Wuerzburger Str. 181-189
90766 Fuerth, GERMANY
T: +49 (0) 911 97 36 0
E: serviceteam@uvex.de
I: uvex-safety.de