

## Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444

Fax +49 (0)180 5 37 37 38

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de



## Kaltwasser Hochdruckreiniger

### MC 3C-170/820 XT

Artikel-Nr. 107146384

EAN 57 11145 22100 1

Der MC 3C ist klein, kompakt und ergonomisch. Zugleich bringt er die Kaltwasser Hochdruckreinigung auf ein neues Niveau. Schneller und effektiver - fügen Sie Reinigungsmittel mit einem neuen separaten Schaumprüher hinzu, wenn Schmiermittel, Fette und hartnäckige Verschmutzungen aufgelöst werden müssen.



0 Anwendungshäufigkeit Std./Tag 8+



Technische Daten		
Druck	bar/MPa	170/17
Reinigungswirkung	Impact	4,0
Wasserleistung $Q_{max}/Q_{iec}$	l/h	820/750
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	60
Pumpendrehzahl	U/min	2800
Abmessungen	LxBxH (mm)	382 x 382 x 1017
Gewicht	kg	38
Elektrischer Anschlusswert	kW	4,4
	(V/~/Hz/A)	400/3/50/7,4
Netzkabel	m	5
Ansaughöhe, trocken	m	0,5

- Messingzylinderkopf
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Hohe Benutzerfreundlichkeit und optimale Aufbewahrungsmöglichkeit von Pistole, Schlauch und Netzkabel am Gerät
- Einfache Wartung durch hohe Servicefreundlichkeit
- Ölstandanzeige außen
- Große, breite Räder und gute Bodenfreiheit
- Aluminium-Tragegriff

Lieferumfang	
HD-Schlauch (DN6)-15m	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122
Schlauchtrommel	•
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse	106408254

Produktvorteile	
Edelstahlkolben	3
Automatik Start/Stopp	Spart Energie und verlängert die Lebensdauer
Pistolenhalterung	Innovative Halterung zur sicheren Aufbewahrung der Pistole auch während des Transports
Drehbarer Kabelhaken	Vereinfacht das Auf- und Abwickeln des Netzkabels
Schaumprüher	Einfache und effiziente Anwendung von Reinigungsmittel ohne Injektor. Die innovative Schaumprüher-Technologie ermöglicht eine Steigerung des Düsendrucks und somit eine erhöhte Reinigungskraft.
Reinigungsmittelkanister	2,5 l
Schlauchtrommel	Für eine einfache und saubere Aufbewahrung des HD-Schlauchs

Nilfisk GmbH • Guido-Oberdorfer-Straße 2-10 • 89287 Bellenberg • Tel. +49 (0)7306 72-444 • Fax +49 (0)180 5 37 37 38 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)  
info.de@nilfisk.com • www.nilfisk.de

Nordea Bank Frankfurt, BLZ 514 303 00 • Konto-Nr. 6 316 300 001 • BIC/Swift NDEADEF • IBAN DE98 5143 0300 6316 3000 01  
Handelsregister Amtsgericht Memmingen, HRB 10264 • Sitz der Gesellschaft: 89287 Bellenberg • Geschäftsführer: Dr. Reinhard Mann  
Ust.-IdNr. DE 130 838 538 • WEEE-Reg.-Nr. DE 51571492

