



Zur Ausstattung des K 2 Full Control gehören zwei leichtgängige Räder, ein 4 m langer Hochdruckschlauch, ein Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl gegen hartnäckige Verschmutzungen sowie ein Wasserfilter zum Schutz der Pumpe vor eindringenden Schmutzpartikeln. Das Full Control Click Vario Power Strahlrohr verfügt über die Druckstufen SOFT, MEDIUM und HARD sowie den Reinigungsmittelmodus (MIX), die bequem durch Drehen am Vario Power-Strahlrohr eingestellt werden. Symbole weisen auf die optimalen Anwendungsgebiete der Druckstufen hin. Der Hochdruckreiniger wurde gebaut für gelegentliche Einsätze und leichtere Verschmutzungen rund ums Haus. Dazu zählen zum Beispiel Verunreinigungen an Fahrrädern, Gartenwerkzeugen oder Gartenmöbeln.





K 2 Full Control

- Full Control Click Vario Power-Strahlrohr mit Druckstufenanzeige
- Ausziehbarer Teleskopgriff
- Strahlrohrverstauchung

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.673-400.0	
EAN-Code	4054278158136	
Druck	bar / MPa	20-110 / 2-11
Fördermenge	l/h	360
Max. Zulauftemperatur	°C	max. 40
Anschlussleistung	kW	1,4
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,3
Abmessungen (L × B × H)	mm	246 × 280 × 586
Stromart	V	230-240
Flächenleistung	m²/h	20

Ausstattung

Hochdruckpistole	G 120 Q	
Vario Power Jet	-	
Dreckfräser	■	
HD-Schlauch	m	4
Geräteseitiges Quick Connect	■	
Reinigungsmiteleinsetz über	Ansaugung	
Integrierter Wasserfilter	■	
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"	■	
Click VPS	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR K 2 FULL CONTROL 1.673-400.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Strahlrohre									
DB 120, Dreckfräser Full Control für K 2-K 3	1	2.642-727.0						Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Entry für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	■
Teleskopstrahlrohr	2	2.642-347.0						Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	□
Spritzschutz	3	2.642-706.0						Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	□
Winkelstrahlrohr	4	2.638-817.0						Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	□
1-stufige Strahlrohrverlängerung	5	2.643-240.0						Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	6	2.643-254.0						VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	□
VP 120, Vario Power Jet Full Control für K 2-K 3	7	2.642-724.0						Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2-K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	□
Flächenreiniger									
PS 40, Flächenreiniger Powerschrubber	8	2.643-245.0						PS 40 Powerschrubber mit drei integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integriertem Abzieher zur Entfernung des Schmutzwassers.	□
T 350, Flächenreiniger T-Racer	9	2.643-252.0						Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.	□
Ersatzdüsen-Zubehör	10	2.643-338.0						Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.	□
Ersatzdüsen-Zubehör T 350	11	2.643-335.0						Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7.	□
Bürsten									
WB 150, Powerbürste	12	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 2 FULL CONTROL 1.673-400.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
WB 100, Rotierende Waschbürste	13	2.643-236.0						Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.	<input type="checkbox"/>
WB 60, Weiche Waschbürste	14	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Felgenwaschbürste	15	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System									
H 10 Q, PremiumFlex Anti-Twist	16	2.643-585.0						10 m langer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für stolperfreies Arbeiten. Quick Connect-Anschluss. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und K 4-7 Full Control Geräte.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System									
H 9 Q, Hochdruckschlauch Quick Connect	17	2.641-721.0						9 m Hochdruck-Ersatzschlauch für K2-K7-Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung Quick Connect an Pistole und Gerät befestigt wird. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992									
Adapterset Verlängerungsschlauch	18	2.643-037.0						2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick-Connect-Schnellverbindung.	<input type="checkbox"/>
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System ab 2008 für Geräte mit Quick Connect-System									
XH 10 Q, Verlängerungsschlauch Quick Connect	19	2.641-710.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K3-K7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
Spezialanwendungen									
FJ 6, Schaumdüse	20	2.643-147.0						FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Autoshampoo 3-in-1	21	2.643-144.0						Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	<input type="checkbox"/>
PC 20, Dachrinnen- und Rohrreinigungsset, 20 m	22	2.642-240.0						Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine - mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	<input type="checkbox"/>
PC 7.5, Rohrreinigungsset, 7,5 m	23	2.637-729.0						Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
PC 15, Rohrreinigungsset, 15 m	24	2.637-767.0						Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
Variogelenk	25	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 2 FULL CONTROL

1.673-400.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.						Preis	Beschreibung	
Organiser	26	2.641-630.0							Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, Schaumdüse Connect 'n' Clean, Steinreiniger 3-in-1	27	2.643-145.0							Steinreiniger + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und Klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	<input type="checkbox"/>
Sand-/Nassstrahlset	28	2.638-792.0							Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	<input type="checkbox"/>
Verschiedenes										
G 180 Q, Pistole Quick Connect	29	2.642-889.0							Die neue und mit Quick Connect ausgestattete G 180 Q Pistole ist 13 cm länger und bietet jetzt noch mehr Komfort und Ergonomie bei der Reinigung mit Kärcher Hochdruckreinigern.	<input type="checkbox"/>
Wasserfilter	30	4.730-059.0							Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	<input type="checkbox"/>
Gartenschlauchadapter	31	2.640-732.0							Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	<input type="checkbox"/>
O-Ring Set	32	2.640-729.0							Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 2 FULL CONTROL 1.673-400.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Schlauchstecksysteme								
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	1	2.645-192.0					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	2	2.645-191.0					Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Schläuche								
Schlauchset für Hochdruckreiniger	3	2.645-156.0					Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-kupplung mit Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m	4	2.645-138.0					Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen								
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	5	2.645-167.0					Der fertig montierte Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8" eignet sich perfekt zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten. Dank innovativer Klappfunktion lässt er sich mühelos und besonders platzsparend verstauen. Die Ausstattungsdetails: Höhenverstellbare Schubgabel, 20 m 5/8" Primoflex®-Schlauch, Spritze, 3 x Schlauchkupplung, 1 x Schlauchkupplung mit Aqua Stop, G3/4-Hahnanschluss und G1/2 Reduzierstück. Kapazität: 40 m 1/2"-Schlauch oder 30 m 5/8"-Schlauch oder 20 m 3/4"-Schlauch. Damit steht der Gartenpflege nichts mehr im Wege.	<input type="checkbox"/>
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	6	2.645-164.0					Die kompakte Bewässerungsstation! Der fertig montierte Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2" für mobilen oder stationären Einsatz eignet sich perfekt zur Bewässerung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten. Dank der Vielzahl an Verstaumöglichkeiten ist endlich alles an einem Platz untergebracht. Die Ausstattungsdetails: abnehmbarer Schlauchtrommel (2 in 1), Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen und Brausen, geräumige Verstaubox für Gartenhandschuhe, -scheren, -schaufeln etc. Inklusive Wandhalterung, 15 m 1/2" Primoflex® Schlauch, Spritze, 3 x Standard-schlauchkupplung, 1 x Standardschlauchkupplung mit Aqua Stop, G3/4-Hahnanschluss und G1/2 Reduzierstück sowie zusätzlicher Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.