



Leistungsmerkmale & Anwendungsbereich

- Extrem hohe WLAN-Geschwindigkeit mit AC1900
- Schnellerer Zugriff mit USB 3.0
- Verbessertes HD-Video-Streaming, Online-Gaming, höhere Netzwerkgeschwindigkeiten und mehr
- Dual-Band-WLAN für schnellere Verbindungen zu mehr WLAN-Netzwerken
- Kompatibel mit allen gängigen WLAN-802.11a/b/g/n- und ac-Geräten

NETGEAR macht den Unterschied – A7000

- Explizites Beamforming+ steigert Geschwindigkeit, Reichweite und Zuverlässigkeit
- Magnetische Halterung für flexible Platzierung
- Push 'N' Connect-gesicherte Verbindung per Knopfdruck
- Einfache Einrichtung mit NETGEAR genie®

WLAN-Performance-Upgrade für Ihren Computer



Extrem hohe WLAN-Geschwindigkeit ist jetzt nur einen USB-Port entfernt. Schließen Sie den Nighthawk WLAN USB-Adapter an und genießen Sie AC1900-WLAN-Geschwindigkeiten. Für verbessertes HD-Video-Streaming, Online-Gaming, höhere Netzwerkgeschwindigkeiten und mehr.

Dual-Band-WLAN

Schnellere Verbindungen zu mehr WLAN-Netzwerken (bis zu 600 Mbit/s auf 2,4 GHz und 1.300 Mbit/s auf 5 GHz)[†]

Explizites Beamforming

Steigert die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Reichweite von WLAN-Verbindungen

Superschnelles USB 3.0

Schnellere USB-Verbindung zum Computer, bis zu 10 Mal schneller als USB 2.0

Kompatibel mit jedem WLAN-Router

Anbindung an jeden WLAN-Router möglich – für extrem hohe WLAN-Geschwindigkeit

WPS-Taste

Verbindung zu Ihrem WLAN-Router mit WPS¹ auf Knopfdruck



Magnethalterung im Lieferumfang enthalten

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit bringt alle Ihre Geräte auf Trab. Mit NETGEAR bekommen Sie überall dort die Geschwindigkeit, die Sie benötigen. USB 3.0 bietet zudem schnelleren Zugriff. Extreme Download-Geschwindigkeiten von bis zu 600/1.300 Mbit/s ermöglichen Anwendungen wie mehrfaches HD-Video-Streaming. 11ac-WLAN der nächsten Generation mit Dual-Band-Technologie erzielt eine vollständige Abdeckung des ganzen Heimnetzbereichs. Alles, was Sie für eine extrem schnelle Vernetzung im Haus brauchen.



WLAN DER NÄCHSTEN GENERATION – Geschwindigkeiten bis zu 600/1.300 Mbit/s

WLAN-Reichweite

Häuser sind unterschiedlich in Zuschnitt und Größe. Der NETGEAR AC1900 WLAN USB-Adapter beschleunigt die WLAN-Konnektivität im ganzen Haus für alle Ihre Internet-fähigen Geräte.



ULTIMATIVE REICHWEITE – Vollständige WLAN-Abdeckung im ganzen Haus

Zuverlässige Verbindungen

Bleiben Sie in Verbindung – mit Ihren Geräten, Medien und Freunden. Dual-Band-WLAN bietet zwei separate WLAN-Netzwerke: 2,4 GHz für ältere Geräte und 5 GHz, das weniger störanfällig ist, für Medien-Streaming.



INTERNE ANTENNEN – Vier Hochleistungsantennen für verbesserte Performance



DUAL-BAND – Reduziert Interferenzen für bessere Verbindungen zu mehr WLAN-Geräten



BEAMFORMING+ – Steigert die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Reichweite von WLAN-Verbindungen (2,4 und 5 GHz)

Einfache Bedienung

Die NETGEAR genie Software auf CD macht die Verbindung mit einem Wireless-Netzwerk einfach. Oder nutzen Sie Push 'N' Connect, um per Knopfdruck Geräte im Heimnetzwerk hinzuzufügen.



KOMPATIBEL – Funktioniert mit WLAN-802.11a/b/g/n- und ac-Routern



PUSH 'N' CONNECT – WLAN-Verbindungen auf Knopfdruck (WPS)



EASY INSTALL – NETGEAR Software auf CD für einfache Installation



MAGNETHALTERUNG – Einfache Montage auf jeder Metalloberfläche, ermöglicht flexible Platzierung am oder neben dem Computer



NETGEAR GENIE® APP – Für mühelose Installation und einfache Überwachung, Verwaltung und Wartung Ihres Heimnetzwerks

Anwendungen

Mit dem Nighthawk AC1900 WLAN USB-Adapter können Sie ein Notebook mit einem 11ac-Heimnetzwerk der nächsten Generation verbinden – für Anwendungen wie verzögerungsfreies mehrfaches HD-Streaming, Online-Gaming mit mehreren Spielern sowie als ultraschneller zuverlässiger Internetzugang oder sichere WLAN-Verbindung.

Ideale Anwendungen



E-Mail, Chat, Surfen, Musik- und Video-Streaming



Online-Gaming



HD-Streaming



Simultanes Mehrfach-HD-Streaming

PACKUNGSIHALT

- AC1900 WLAN Gigabit USB-Adapter (A7000)
- USB-3.0-Kabel mit Magnethalterung
- Installationsanleitung
- NETGEAR® Installations-CD

MASSE UND GEWICHT

- Adapter:
 - Maße: 119,9 x 46 x 22 mm
 - Gewicht: 66,5 g
- Magnethalterung:
 - Maße: 125 x 108,71 x 31 mm
 - Gewicht: 179 g

SUPPORT

- 90-tägiger kostenloser technischer Support*

GARANTIE

- <http://www.netgear.de/about/warranty>

STANDARDS

- IEEE® 802.11 b/g/n 2,4 GHz
- IEEE 802.11 a/n/ac 5,0 GHz

SYSTEMANFORDERUNGEN

- Windows OS- oder Mac OS®-Computer
- Optimale Performance mit USB 3.0, kompatibel mit USB 2.0
- Microsoft® Windows® 7, 8, 10 (32-/64-Bit), Mac OS X 10.8.3 oder höher



Dieses Produkt wird ausgeliefert mit einer eingeschränkten Garantie, die nur gültig ist, wenn das Gerät bei einem autorisierten NETGEAR-Händler erworben wurde.

*90-Tage kostenloser technischer Support nach dem Kauf bei einem autorisierten NETGEAR-Händler.

†Kompatibel mit Geräten, die Wi-Fi Protected Setup® unterstützen.

‡Maximale drahtlose Signalrate, abgeleitet aus IEEE-Standard 802.11-Spezifikationen. Der tatsächliche Datendurchsatz und die Funkabdeckung variieren. Netzwerkbedingungen und Umgebungsfaktoren, wie Umfang des Datenverkehrs, Baumaterialien und Gebäudekonstruktionen, senken die tatsächliche Datendurchsatzrate und Funkabdeckung.

Die Ländereinstellungen müssen entsprechend dem Land, in dem das Gerät betrieben wird, vorgenommen werden.

Vorgesehen nur für den Gebrauch in Innenräumen. Verkauf nur in den EU-Mitgliedsstaaten, EFTA-Staaten und der Schweiz.

NETGEAR, Nighthawk und das NETGEAR-Logo sind Marken und/oder eingetragene Warenzeichen von NETGEAR, Inc. Mac OS ist eine Marke von Apple Inc. Alle anderen hierin erwähnten Marken dienen nur zu Referenzzwecken. © 2017 NETGEAR, Inc. Alle Rechte vorbehalten.