

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444

Fax +49 (0)180 5 37 37 38 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

info.de@nilfisk.com, auftrag.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de




Kaltwasser-Hochdruckreiniger

MC 5M-200/1050

Art. Nr.107146711

Die neuen MC 5M-Modelle sind Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse und ein vielseitiger Partner für anspruchsvolle Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Baugewerbe und Automotive.

Das ist uns gelungen, indem wir ein bisher unerreichtes Mobilitätsniveau, Benutzerfreundlichkeit, Robustheit, ein optimales Servicekonzept sowie großartige Aufbewahrungsmöglichkeiten miteinander kombiniert haben.



0 Anwendungshäufigkeit h/Tag 8+



Technische Daten		
Druck	bar/MPa	200/20
Reinigungswirkung	Impact	5,6
Wasserleistung Q_{max}/Q_{IEC}	l/h	1050/960
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	60
Pumpendrehzahl	U/min	1450
Abmessungen	LxBxH (mm)	735x570x1020
Gewicht	kg	73
Elektrischer Anschlusswert	kW	6,1
Netzkabel	m	5

- Überarbeitete NA5-Taumelscheibenpumpe
- Motor mit einer Pumpendrehzahl von 1450 (U/min)
- Messingzylinderkopf
- Einklappbarer Transportgriff für platzsparende Lagerung
- Große Räder für maximale Mobilität
- Niederdruck-Reinigungsmittel-System
- Druckaktiviertes System. Selbstansaugung möglich.
- Manometer

Lieferumfang	
HD-Schlauch (DN8x10m)	101405770
Ergo 2000 Pistole	106403122
ERGO Schnellkupplungssystem	101119496
Wasserzulauf-Kupplungssystem	61369
Tornado Plus Strahlrohr ohne HD-Düse	106403010
Tornado Plus Düse	101119741

Produktvorteile	
Drei Keramikkolben	Garant für lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit
Automatik Start/Stopp	spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer
Reinigungsmitteltank	1 x 2,5 Liter direkt am Gerät mit Dosiersystem
Lenkrolle vorne mit Bremse	gewährleistet hohe Wendigkeit

Nilfisk GmbH • Guido-Oberdorfer-Straße 2-10 • 89287 Bellenberg • Tel. +49 (0)7306 72-444 • Fax +49 (0)180 5 37 37 38 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
info.de@nilfisk.com • www.nilfisk.de

Nordea Bank Frankfurt, BLZ 514 303 00 • Konto-Nr. 6 316 300 001 • BIC/Swift NDEADEF • IBAN DE98 5143 0300 6316 3000 01
Handelsregister Amtsgericht Memmingen, HRB 10264 • Sitz der Gesellschaft: 89287 Bellenberg • Geschäftsführer: Dr. Reinhard Mann
Ust.-IdNr. DE 130 838 538 • WEEE-Reg.-Nr. DE 51571492

