

Kaltwasser Hochdruckreiniger

MC 3C-150/660 XT

Art. Nr. 107146380
 EAN 57 11145 22104 9

Der MC 3C ist klein, kompakt und ergonomisch. Zugleich bringt er die Kaltwasser Hochdruckreinigung auf ein neues Niveau. Schneller und effektiver - fügen Sie Reinigungsmittel mit einem neuen separaten Schaumprüher hinzu, wenn Schmiermittel, Fette und hartnäckige Verschmutzungen aufgelöst werden müssen.



0 Anwendungshäufigkeit Std./Tag 8+



Abb. MC 3C XT (Drehstrom)

Technische Daten		
Druck	bar/MPa	150/15
Reinigungswirkung	Impact	3,0
Wasserleistung Q_{max}/Q_{iec}	l/h	660/600
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	60
Pumpendrehzahl	U/min	2800
Abmessungen	LxBxH (mm)	382 x 382 x 1017
Gewicht	kg	38
Elektrischer Anschlusswert	kW	3,5
	(V/~/Hz/A)	230/1/50/15,0
Netzkabel	m	5
Ansaughöhe, trocken	m	0,5

- Messingzylinderkopf
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Hohe Benutzerfreundlichkeit und optimale Aufbewahrungsmöglichkeit von Pistole, Schlauch und Netzkabel am Gerät
- Einfache Wartung durch hohe Servicefreundlichkeit
- Ölstandanzeige außen
- Große, breite Räder und gute Bodenfreiheit
- Aluminium-Tragegriff

Lieferumfang	
HD-Schlauch (DN6)-15m	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122
Schlauchtrommel	•
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse	106408252

Produktvorteile	
Edelstahlkolben	3
Automatik Start/Stop	Spart Energie und verlängert die Lebensdauer
Pistolenhalterung	Innovative Halterung zur sicheren Aufbewahrung der Pistole auch während des Transports
Drehbarer Kabelhaken	Vereinfacht das Auf- und Abwickeln des Netzkabels
Schaumprüher	Einfache und effiziente Anwendung von Reinigungsmittel ohne Injektor. Die innovative Schaumprüher-Technologie ermöglicht eine Steigerung des Düsendrucks und somit eine erhöhte Reinigungskraft.
Reinigungsmittelkanister	2,5 l
Schlauchtrommel	Für eine einfache und saubere Aufbewahrung des HD-Schlauchs

