



**Schnelle USB 3.0**  
Schnellere  
Datenübertragung



**USB-C Verbindungsstecker**  
Reversibel und einfach zu  
stecken



**Plug & Play**  
Keine Installation von  
Treibern erforderlich



**Hohe Kompatibilität**  
Unterstützt Windows-,  
Mac- und Linux-Systeme

## USB-C bis 3-Port USB 3.0 Gigabit Ethernet-Hub

### Einleitung

Mit den Funktionen von USB Typ- C auf 3 USB 3.0 Hub Anschlüssen und einem LAN-Anschluss, kann der Edimax EU-4308 Daten von mehreren Geräten empfangen und übertragen bei bis zu 5 Gbit/s. Mit dem leichten, schlanken Hub werden die Daten in einer Hochgeschwindigkeit übertragen und eine schnelle Internetverbindung möglich. Mit der Multi- Funktionalität ist der EU-4308 ideal für die neuesten Tablets und ultra-dünnen Laptops, mit begrenzten USB Anschlüssen, um bis zu 3 USB Geräte anzuschließen und ein Ethernetkabel zu verbinden.



Typ-C auf USB 3.0 Hub  
mit  
Gigabit Ethernet Adapter

### Eigenschaften

- ❖ Schnelle Datenübertragung: Datengeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s
- ❖ 3-Port High-Speed USB 3.0 Erweiterung und unterstützt Hot Plug
- ❖ High- Speed-Ethernet: Anpassung der Ethernet Anschlüsse mit einer Bandbreite von 10M/100M/1000Mbit/s, die Zugang zu superschnellen Netzwerkgeschwindigkeiten bieten
- ❖ Kompaktes, leichtes Design zur Mitnahme oder Platzierung auf dem Schreibtisch
- ❖ Einfache Installation: unterstützt Plug-and-Play, ohne dass externe Treiber erforderlich sind
- ❖ Unterstützt die Betriebssysteme Windows, Mac und Linux

**2-in-1-Funktion. Plug and Play.**

Fehlen den Smart Geräten die erforderlichen Anschlüsse ist der EU-4308 optimal. Der USB 3.0 Hub mit 3 USB Ports kann nicht nur auf die peripheren USB Geräte zugreifen, sondern auch per LAN Kabel eine Interverbindung herstellen Er hat einen Ethernet Anschluss, um an Standorten mit fehlendem oder schlechtem WLAN dennoch zuverlässig surfen zu können.

**2 in 1  
Funktion**

Typ-C auf USB 3.0 Hub  
& LAN-Anschluss



**Kompatibel mit den meist genutzten Betriebssystemen**

Bei der Nutzung des EU-4308 ist man nicht eingeschränkt, aufgrund der großen Kompatibilität. Der EU-4308 unterstützt alle wichtigen Haupt-Betriebssysteme, wie Windows, Mac, OS und Linux.



**SPEZIFIKATIONEN**

EU-4308 USB Typ C-aug 3-Port USB 3.0 Gigabit Ethernet-Hub

**HARDWARE**

Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x USB 3.1 Typ C</li><li>• 3 x USB 3.0 Typ A</li><li>• 1 x RJ-45 10/100/1000Mbit/ss LAN-Anschluss</li></ul>
LED-Anzeige	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leistung, 10/100M, 1000M, USB3.0</li></ul>
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB Typ C</li></ul>
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• 77(L)mm x 46(W)mm x 14.5(H)mm</li></ul>
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"><li>• 45g</li></ul>
Energieverbrauch	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1A @5.0VDC (USB Bus Powered)</li></ul>

**DRAHTLOS**

Standards	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3</li><li>• IEEE 802.3u</li><li>• IEEE 802.3ab</li><li>• IEEE 802.3az</li><li>• IEEE 802.1x/q</li></ul>
-----------	--

**SONSTIGE**

Zertifizierung	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC, RoHS</li></ul>
Systemanforderungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Pentium III 1GHz (höher oder ähnlich)</li><li>• 256MB RAM / CD-ROM / 100MB Festplattenspeicher (mindestens) / USB-C Port</li><li>• Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS 10.6~10.10 oder höher, Linux kernel 4.x/3.x/2.6.x</li></ul>
Umwelt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Betriebstemperatur: 0°C~40°C (32°F ~104°F)</li><li>• Lagerung: -40°C~70°C (-4°F ~158°F)</li></ul>
Verpackungsinhalt	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x EU-4308 USB 3.0 Gigabit Ethernet Hub</li><li>• 1 x Schnellanleitung</li><li>• CD (Mehrsprachige Schnellinstallationsanleitung)</li></ul>