

Produktinformation

00 50 02 T BK

Adapterschlaufe



- Für die zuverlässige Werkzeugsicherung: In zahlreichen Falltests überprüfte Haltbarkeit für Werkzeuge bis 1,5 kg
- Ermöglicht zuverlässigen Schutz vor Herunterfallen und kann schwere Verletzungen, Sachschäden oder den Verlust des Werkzeugs verhindern
- Verringert die Risiken des Werkzeugverlustes, der Verletzung von Lebewesen sowie der Beschädigung von Gegenständen
- Für Arbeiten in Höhe, Tiefe oder an Seilen: für Industrieklettern, Schachtarbeiten, Rettungsdienste, Baumpflege, Brückensanierung, Windkraft oder auf See
- In Kombination mit dem Materialkarabiner und der Fangleine sind vielseitige Befestigungsvariationen möglich
- Adapterschlaufe lässt sich direkt mit der Kordelseite oder dem Karabiner an der Kletterausrüstung oder dafür vorgesehenen Fixpunkten befestigen, schneller Wechsel der Sicherung von der Werkzeultasche zur Fangleine
- Mit Schlaufe aus vernähtem Flachgurt an einem Ende und eingenähter Kordel mit Kordelstopper am anderen Ende, jeweils vierfach vernäht
- Passend für alle KNIPEX-Zangen mit Befestigungsöse
- Keine PSA (persönliche Schutzausrüstung): nicht geeignet zur Personensicherung!
- Inhalt: 3 Adapterschlaufen
- Lesen Sie vor der Nutzung sorgfältig alle Warnhinweise und Anweisungen auf dem Produkt und seiner Verpackung
- Keine PSA (persönliche Schutzausrüstung): nicht geeignet zur Personensicherung!
- Nur zur Anbringung von Werkzeugen aus der KNIPEX Tethered Tools Reihe, Kombination und Anbringung nur nach Anleitung
- Nicht in der Nähe von sich drehenden oder bewegenden Maschinen benutzen
- Trägt kein menschliches Gewicht
- Vor jeder Benutzung auf Gebrauchsspuren untersuchen. Bei deutlichen Gebrauchsspuren nicht weiter verwenden!



Allgemein

Artikel-Nr.	00 50 02 T BK
EAN	4003773081364
Gewicht	10 g
Abmessungen	270 x 20 x 9 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Belastbarkeit	1,5 kg / 3,3 lbs
---------------	------------------

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten