

Produktinformation

00 21 19 LB S

KNIPEX L-BOXX® Sanitär

52-teilig

- Bestückt mit 13 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 52 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Insgesamt 48 Steckmöglichkeiten
- Max. Zuladung: 25 kg
- Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
- Spritzwassergeschützt
- Mehrere Boxen können zuverlässig miteinander verbunden werden
- Flexible Innenaufteilung
- Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
- Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
- Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- Werkzeugtafeln sind über Klett miteinander verbunden
- Deckelteil mit 10 Taschen und 10 elastischen Schlaufen
- Bodenteil oben mit 7 Taschen und Lasche zum Aufhängen der Werkzeugtafel; dient auch zum Anheben und Aufstellen der KNIPEX L-BOXX®
- Bodenteil unten mit 7 Taschen und 7 elastischen Schlaufen
- Abmessungen, außen (B x H x T): 442 x 357 x 151 mm
- Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm

Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 19 LB S
EAN	4003773081630
Gewicht	9.535 g
Abmessungen	357 x 442 x 151 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	442 mm (375 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	151 mm (107 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	357 mm

Lieferumfang

86 03 250	1 x Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug 
87 01 400	1 x KNIPEX Cobra® XL Rohr- und Wasserpumpenzange 
87 01 400	1 x KNIPEX Cobra® XL Rohr- und Wasserpumpenzange 
87 01 400	1 x KNIPEX Cobra® XL Rohr- und Wasserpumpenzange (400 mm) 
98 20 35	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm) ⚡ 1000V 
98 20 55	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm) ⚡ 1000V 
98 24 01	1 x Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1 x 80 mm) ⚡ 1000V 
98 24 02	1 x Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2 x 100 mm)

Lieferumfang	
	⚡ 1000 V 
98 26 15	1 x Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX15) ⚡ 1000 V 
98 26 20	1 x Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX20) ⚡ 1000 V 
98 26 25	1 x Schraubendreher für Torx®-Schrauben (TX25) ⚡ 1000 V 
00 11 01	1 x Knipex KNIPEX TwinKey® Der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm)
26 16 200	1 x Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm) ⚡ 1000 V    
74 06 180	1 x Knipex Kraft-Seitenschneider (180 mm) ⚡ 1000 V  
87 01 250	1 x Knipex KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm) 
16640003	1 x Heyco Sicherheits-Cuttermesser (18 mm)
90958	1 x Heyco Express Schlüssel (M 10)
0030312-0300	1 x Picard Schlosserhammer (300 g)
101-0300	1 x Picard Schlosserhammer (300 g)
71510-000	1 x Picard Meterstab (Zollstock) (2 m)
340 250 1	1 x Rennsteig Maurermeißel (250 mm)
361 252 1	1 x Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm)
2281	1 x Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm)
0022086	1 x Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm) 
003760	1 x Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm)
004018	1 x Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4")
005655	1 x Wera Spannungsprüfer, einpolig 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)
6135-0	1 x Zenten Rohrab Schneider (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2")

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

L-BOXX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sortimo International GmbH