

Produktinformation

00 21 41

Werkzeugkoffer "BIG Twin Move" Elektro 63-teilig



- Bestückt mit 14 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten
- Max. Zuladung: 30 kg
- 38 Liter Fassungsvermögen
- Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit 13 Werkzeugtaschen
- Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar
- Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 bestückbaren Werkzeugtaschen
- Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleinen Taschen
- Metallscharniere
- Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers
- Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens
- Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen



Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 41
EAN	4003773082118
Gewicht	12.960 g
Abmessungen	290 x 277 x 437 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	520 mm (490 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	435 mm (370 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	290 mm (110 mm)

Lieferumfang

08 26 145	1 x Spitz-Kombizange (145 mm) ⚠ 1000V  
12 52 195 SB	1 x KNIPEX PreciStrip16® Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²)
13 86 200	1 x Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²) ⚠ 1000V  
16 95 01 SB	1 x KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm) 
86 03 180	1 x Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm) 

Lieferumfang	
97 53 04	1 x Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²) MM 
98 20 35 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm) ⚡ 1000V 
98 25 01 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ1 x 80 mm) ⚡ 1000V 
98 52	1 x Kabelmesser (190 mm) ⚡ 1000V
00 11 01	1 x Knipex KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm)
26 26 200	1 x Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm) ⚡ 1000V   $\angle 40^\circ$ 
70 06 160	1 x Knipex Seitenschneider (160 mm) ⚡ 1000V 
74 06 200	1 x Knipex Kraft-Seitenschneider (200 mm) ⚡ 1000V 
87 01 180	1 x Knipex KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm) 
0030312-0300	1 x Picard Schlosserhammer (300 g)
361 252 1	1 x Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm)
16135	1 x Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm)
18115	1 x Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm)
003760	1 x Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm)
004018	1 x Wera Zyklon Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4")
5003484001	1 x Wera VDE Wechselklingensatz, 16-teilig, Slim
Zubehör	
00 21 41 LE	Werkzeugkoffer "BIG Twin Move" leer,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten