



Farbe

Schwarze Farbe mit gelben Einsätzen. Die leuchtende gelbe Farbe hilft, ein fallen gelassenes oder verlorenes Telefon in einer Arbeitsumgebung oder im Freien wieder zu finden.



MIL-STD-810G
IEC 60028-2-31
GB/T2423.8

Erhöhung der Widerstandsfähigkeit und Outdoor-Funktionen

Getestet in 2 m tiefem Wasser für 30 Minuten entsprechend den IP68-Anforderungen.

Getestet auf Sturzfestigkeit durch Fallenlassen des Telefons aus 1,22 m Höhe auf Beton, 26 Mal in verschiedenen Winkeln entsprechend den Anforderungen von MIL-STD-810G, IEC 60028-2-31 ir GB/T2423.8.

Getestet in einer kleinen Staubpartikelkammer entsprechend den Anforderungen von IP68 und MIL-STD-810G. Schützt vollständig vor Staub jeden Umfangs.

Getestet in einer Niedrigtemperaturkammer, Hochtemperaturkammer und auf Temperaturschock entsprechend den Anforderungen von MIL-STD-810G.




Abmessungen

Höhe 125 mm
Breite 57 mm
Tiefe 21 mm
Gewicht 155 g

Bildschirm

Bildschirmgröße 2.2", QCIF-Auflösung
LCD TFT-Technologie

Asahi Glass 9H erneuerbarer Hartglas-Protector



SIM und GSM

Zwei SIM-Karten, im Dual SIM Dual Standby-Modus arbeitend

SIM1 – MicroSIM; SIM2 – MiniSIM (die reguläre SIM)

SIM Toolkit Mehrwertdienste – Mobile Signaturen, Info und weitere

Freigeschaltet. Funktioniert in allen Mobilfunkbetreiber-GSM-Netzwerken

Genehmigter und durch TÜV SÜD BABT zugeteilter IMEI-Code

2G Frequenzen 850/900/1800/1900 MHz – Sprachanrufe und EDGE-Internet weltweit



Chip

Mediatek MT6260D

Kapazität

64MB RAM + 64MB ROM

Die interne Kapazität ist mit Hilfe der Standard Micro-SD-Karte bis zu 32GB einfach erweiterbar

Konnektivität

Bluetooth v3.0 bis zu 3Mbps

Micro USB 5 pin

Kamera

1.3 Megapixel-Kamera an der Rückseite mit Video-Aufzeichnungsfunktion

Audio und Video

Wasserbeständiger Lautsprecher mit hoher Lautstärke

MP3-Player

Persönliche Wiedergabeliste. Automatische Wiedergabelisten-Generierung

Video Recorder

Batterie und Autonomie

Li-ion 1700mAh 3.7V Batterie

Max. Standby-Zeit 350 Stunden



Standard-Funktionen

Abgehende und ankommende Anrufe
 Call Center
 Telefonbuch
 Messaging/Nachrichtenaustausch
 Multimedia
 Spiele und Spaß
 Dateimanager
 Kalender
 Wecker
 Notizen
 GPRS-Internet

Zusätzliche Funktionen

SOS-Messaging-System für Alleinarbeiter mit 3 SOS-Nummern
 Leistungsstarke 10 m-Taschenlampe mit zugeordneter Taste
 Integrierter Voice Recorder
 FM-Radio mit SINAD-Geräuschreduzierung. Funktioniert ohne angeschlossene Kopfhörer
 Bewegungssensor – aktiviert die Telefonfunktionen durch Wenden des Telefons

Sprachen

Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Griechisch, Litauisch



Im Kit enthalten

Telefon
 Batterie
 Schraubenzieher
 USB-Kabel
 500mA 5V USB-Ladegerät
 Headset mit Freisprechfunktion
 Gürtelclip
 Benutzerhandbuch

 Deutschland