

Produktinformation

00 21 19 LB E

KNIPEX L-BOXX® Elektro

63-teilig



- Bestückt mit 14 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Insgesamt 48 Steckmöglichkeiten
- Max. Zuladung: 25 kg
- Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
- Spritzwassergeschützt
- Mehrere Boxen können zuverlässig miteinander verbunden werden
- Flexible Innenaufteilung
- Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
- Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
- Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- Werkzeugtafeln sind über Klett miteinander verbunden
- Deckelteil mit 10 Taschen und 10 elastischen Schlaufen
- Bodenteil oben mit 7 Taschen und Lasche zum Aufhängen der Werkzeugtafel; dient auch zum Anheben und Aufstellen der KNIPEX L-BOXX®
- Bodenteil unten mit 7 Taschen und 7 elastischen Schlaufen
- Abmessungen, außen (B x H x T): 442 x 357 x 151 mm
- Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm

Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 19 LB E
EAN	4003773081623
Gewicht	7.495 g
Abmessungen	357 x 360 x 151 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	442 mm (375 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	151 mm (107 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	357 mm

Lieferumfang

08 26 145	1 x Spitz-Kombizange (145 mm) ⚠ 1000 V  
12 52 195 SB	1 x KNIPEX PreciStrip16® Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²)
13 86 200	1 x Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²) ⚠ 1000 V  
16 95 01 SB	1 x KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm) MM
86 03 180	1 x Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (180 mm) 
97 53 04	1 x Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²)

Lieferumfang	
	MM 
98 20 35 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm) ⚠ 1000V 
98 25 01 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ1 x 80 mm) ⚠ 1000V 
98 52	1 x Kabelmesser (190 mm) ⚠ 1000V
00 11 01	1 x Knipex KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel Der Standard Schaltschrankschlüssel (92 mm)
26 26 200	1 x Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) (200 mm) ⚠ 1000V    $\angle 40^\circ$ 
70 06 160	1 x Knipex Seitenschneider (160 mm) ⚠ 1000V  
74 06 200	1 x Knipex Kraft-Seitenschneider (200 mm) ⚠ 1000V  
87 01 180	1 x Knipex KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm) 
101-0300	1 x Picard Schlosserhammer (300 g)
361 252 1	1 x Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm)
16135	1 x Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm)
18115	1 x Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm)
003760	1 x Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm)
004018	1 x Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4")
5003484001	1 x Wera VDE Wechselklingensatz, 16-teilig, Slim
Zubehör	
00 21 19 LB	KNIPEX L-BOXX® unbestückt,
00 21 19 LB WK	Werkzeugtafel für KNIPEX L-BOXX®,
00 21 19 LB LE	KNIPEX L-BOXX®, leer,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

L-BOXX® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sortimo International GmbH