



Einhell

EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE

Akku-Gras- und Strauchschere

GC-CG 18 Li-Solo

Art.-Nr.: 3410370

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825614213

Die Einhell Akku-Gras- und Strauchschere GC-CG 18 Li - Solo ist für den Hobbygärtner der ideale Partner bei der flexiblen Gestaltung des heimischen Grüns. Ein robustes Metall-Getriebe sorgt für eine optimale Kraftübertragung auf die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Messer. Im Lieferumfang enthalten sind ein Grasschneideblatt sowie ein Strauchscherenmesser. Ein System zum werkzeuglosen Messerwechsel verwandelt die Akku-Schere schnell und unkompliziert von einer Gras- zu einer Strauchschere. Der Sicherheitsschalter schützt den Anwender vor einer unbeabsichtigten Aktivierung. Die GC-CG 18 Li ist mit einem Softgrip für einen festen und gleichzeitig bequemen Halt ausgerüstet. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Metall-Getriebe - lange Lebensdauer
- Grasschneideblatt zur Pflege von Rasenkanten
- Strauchscherenmesser zu Pflege von Hecken/Büschen und Buchsbäumen
- Werkzeugloser Messerwechsel - einfach und schnell
- Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer
- Softgrip - ermöglicht optimalen Grip
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- Schnittbreite Grasschneidemesser 100 mm
- Schnittlänge Strauchschneidemesser 200 mm
- Schnittstärke Strauchschneidemesser 8 mm
- Zahnabstand Strauchschneidemesser 8 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht 0.67
- Bruttogewicht Einzelverpackung 1.35 kg
- Maße Einzelverpackung 355 x 115 x 120 mm
- Stück pro Exportkarton 6 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 8.7 kg
- Maße Exportkarton 370 x 360 x 260 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 4320 | 9216 | 10368



Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle


Trimmen¹
(Min.)

Akku Kapazität	Trimmen ¹ (Min.)
1.5 Ah	180
2.0 Ah	240
2.5 Ah	300
3.0 Ah	360
4.0 Ah	480
5.2 Ah	650
6.0 Ah	720
8.0 Ah	960

Testaufbau:

1) Rasen