



Einhell

CLASSIC



Akku-Laubbläser

GC-CL 18 Li E Kit (1x2,0Ah)

Art.-Nr.: 3433533

Ident.-Nr.: 21031

EAN-Code: 4006825615449

Der Akku-Laubbläser GC-CL 18 Li E Kit ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Gerät, das eine schnelle und bequeme Reinigung von Grundstücksflächen und Winkeln ermöglicht. Durch das neue Power X-Change Batteriesystem von Einhell verfügt der Akku-Laubbläser über einen 18 V Akku mit 2,0 Ah für ausgedehnte Arbeitseinsätze. Mit der elektronischen Drehzahlregelung lässt sich die Blasleistung präzise nach Bedarf dosieren.

Ausstattung

- System Akku - Power X-Change Battery
- Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs
- Akku für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
- Inkl. System-Schnellladegerät
- Elektronische Drehzahlregelung
- Softgrip für komfortables Arbeiten
- Klein und handlich
- Geringes Gewicht
- Starke Blas-Luftgeschwindigkeit von 210km/h



Technische Daten

- Akku 18 V | 2000 mAh | Li-Ion
- Ladezeit 40min
- Netzanschluss des Ladegeräts 200-250 V | 50-60 Hz
- Leerlaufdrehzahl 12000 min⁻¹
- Max. Laufzeit 240 min
- Blas-Luftstrom 210 km/h
- Max. Luftdurchsatz 105 m³/h
- Anzahl Akkus 1 STK



Logistische Daten

- Produktgewicht 1.73 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung 2.73 kg
- Maße Einzelverpackung 490 x 155 x 192 mm
- Stück pro Exportkarton 8 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 23.8 kg
- Maße Exportkarton 635 x 505 x 405 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 1560 | 3200 | 3840



Als Sonderzubehör erhältlich



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Blasen ¹	 Blasen ²
	(Min.)	(Min.)
1.5 Ah	180	10
2.0 Ah	240	14
2.5 Ah	300	16
3.0 Ah	390	20
4.0 Ah	480	26
5.2 Ah	660	40
6.0 Ah	720	42
8.0 Ah	960	52

Testaufbau:

1) Min. elektronische Geschwindigkeit

2) Max. elektronische Geschwindigkeit