



Einhell

EXPERT Plus

POWER X CHANGE

GE-HC 18 Li T Kit

Akku-Multifunktionswerkzeug-GT

Art.-Nr.: 3410805

Ident.-Nr.: 11013

EAN-Code: 4006825601329

Das Akku-Multifunktionswerkzeug GE-HC 18 Li T Kit ist ein leistungsstarkes Gerät, mit dem sich höher gelegene Äste und hohe Hecken mühelos und stromnetzunabhängig vom Boden aus beschneiden lassen. Durch das Power X-Change Batteriesystem von Einhell verfügt das Multitool über einen 18 V Akku mit 3,0 Ah für ausgedehnte Arbeitseinsätze. Dabei sorgt das Qualitätsschwert und die Kette von OREGON für ein sauberes Schnittbild. Automatische Kettenschmierung und der werkzeuglose Kettenwechsel ermöglichen eine einfache Handhabung. Die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Messer der Heckenschere sorgen für saubere Schnittresultate. Durch die verschiedenen Einstellmöglichkeiten kann das Multitool auf jede Arbeitssituation angepasst werden.


Ausstattung

- System Akku - Power X-Change Battery
- Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs
- Akku für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
- Inkl. System-Schnellladegerät
- 90° drehbarer Aufsatz für mühelosen Horizontalschnitt
- Motorkopf 7-fach neigbar
- Hauptgriff 4-fach neigbar
- Stufenlos arretierbarer Alu-Teleskopstiel (880 - 1820 mm)
- Verstellbarer Zusatzhandgriff mit Schnellverschluss
- Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
- OREGON-Qualitätsschwert und -Kette
- Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
- Ölbehälter für automatische Kettenschmierung
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport



Technische Daten

- Akku-Kapazität	3000 mAh
- Akku-Spannung	18 V
- Max. Betriebszeit	40 min
- Ladezeit	1h
- Schwertlänge Kettensäge	200 mm
- Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	3.76 m/s
- Schnittlänge Heckenschere	400 mm
- Zahnabstand	16 mm
- Schnitte pro Minute	1700 min ⁻¹
- Anzahl Akkus	1 STK



Logistische Daten

- Produktgewicht	6.3 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	8.2 kg
- Dimensions single packaging	1200 x 205 x 120 mm
- Pieces per export carton	3 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	28 kg
- Dimensions Export Carton	1230 x 370 x 245 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	750 1551 1701



Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 24.03.2016 15:00

Als Sonderzubehör erhältlich



18V 5,2 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511357
EAN-Code: 4006825598865
Einhell Accessory



18V 30min Power-X-Change
Werkzeug-Zubehör
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory



18V 1,5 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511340
EAN-Code: 4006825590586
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



Ersatzschwert GC-EC 750 T
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500168
EAN-Code: 4006825606348
Einhell Grey



Ersatzkette GC-EC 750 T
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500188
EAN-Code: 4006825606355
Einhell Grey



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory