



Einhell

CLASSIC



Akku-Heckenschere

GC-CH 1846 Li Kit (1x2,0Ah)

Art.-Nr.: 3410683

Ident.-Nr.: 21031

EAN-Code: 4006825615432

Die Akku-Heckenschere GE-CH 1846 Li Kit ist ein leistungsstarkes Gerät, das aufgrund seines geringen Gewichts und der handlichen Größe eine besonders komfortable und stromnetzunabhängige Pflege von Hecken, Sträuchern und Büschen auf großen Grundstücken und in Schrebergärten ermöglicht. Durch das neue Power X-Change Batteriesystem von Einhell verfügt die Heckenschere über einen 18 V Akku mit 2,0 Ah für ausgedehnte Arbeitseinsätze.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs
- Klein und handlich
- Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
- Metallgetriebe für eine lange Lebensdauer
- 2-Hand Sicherheitsschalter
- Alu-Messerabdeckung
- Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport
- Lieferung mit 2,0 Ah PXC Akku und Schnellladegerät



Technische Daten

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Max. Betriebszeit | 80 min |
| - Ladezeit | 40min |
| - Schnittlänge | 460 mm |
| - Schwertlänge | 520 mm |
| - Zahnabstand | 15 mm |
| - Schnitte pro Minute | 2200 min ⁻¹ |
| - Akku | 18 V 2000 mAh Li-Ion |
| - Anzahl Akkus | 1 STK |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 2.3 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 3.98 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 907 x 175 x 180 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 14 kg |
| - Maße Exportkarton | 940 x 380 x 270 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1152 2368 2664 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 2
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Laufzeit¹⁾
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Laufzeit ¹⁾ (Min.)
1.5 Ah	60
2.0 Ah	80
2.5 Ah	100
3.0 Ah	120
4.0 Ah	160
5.2 Ah	210
6.0 Ah	240

Testaufbau:

1) -