



Einhell

EXPERT



Akku-Kettensäge

GE-LC 18/25-1 Li Kit
(1x3,0Ah)

Art.-Nr.: 4501760

Ident.-Nr.: 21074

EAN-Code: 4006825608335

Die Einhell Akku-Kettensäge GE-LC 18/25-1 Li Kit (1x 3,0 Ah) ist ein zuverlässiges Gerät zum Lichten und Fällen kleinerer und mittlerer Bäume und zur Bearbeitung von Brennholz. Für optimale Sicherheit sorgen der Rückschlagschutz mit mechanischer Sofort-Kettenbremse und der Kettenfangbolzen. Der Krallenanschlag aus Metall garantiert eine sichere Führung, zusätzlich bietet der ergonomische Griff einen angenehmen Halt. Für die Kettenspannung sowie den Kettenwechsel wird kein Werkzeug benötigt. Der Ölbehälter für die automatische Kettenschmierung lässt sich dank der großen Einfüllöffnung bequem nachfüllen. Im Set enthalten sind ein Ladegerät und ein 3,0 Ah Akku für alle Geräte der Power X-Change-Familie.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
- Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
- Ergonomischer Griff mit Softgrip
- Krallenanschlag aus Metall
- Qualitätsschwert und -Kette
- Automatische Kettenschmierung
- Große Öleinfüllöffnung
- Rückschlagschutz und Sofort-Kettenbremse
- Kettenfangbolzen
- Lieferung mit 1x 3,0 Ah Power X-Change Akku und Ladegerät





Technische Daten

- | | |
|--------------------------|---------|
| - Schwertlänge | 250 mm |
| - Schnittlänge | 23 cm |
| - Schnittgeschwindigkeit | 4.5 m/s |
| - Öltankinhalt | 200 mL |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 3.7 kg |
| - Bruttogewicht (kg) | 5.3 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 228 x 485 x 250 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 22.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 500 x 380 x 515 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1088 2208 2760 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzschwert 25cm 1,1
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4501753
EAN-Code: 4006825607017
Einhell Accessory



Ersatzkette 25cm 1,1 40T 3/8
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4501754
EAN-Code: 4006825607024
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
A1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory

Power X-Caravan Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512136
EAN-Code: 4006825664010
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC Battery Protector
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4140151
EAN-Code: 4006825670844
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V 4,0Ah SEALED PXC Plus A1
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



5,2 Ah PXC Starter-Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512147
EAN-Code: 4006825675153
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Sägen¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Sägen ¹ (Stück)
1.5 Ah	50
2.0 Ah	70
2.5 Ah	85
3.0 Ah	100
4.0 Ah	130
5.2 Ah	180
6.0 Ah	200
8.0 Ah	260

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Holz - Kantholz 70x70mm