

ACETM 300i



GARRETT METAL DETECTORS

Die neue ACE Serie mit Digital Target ID.

ACE 300i METALL DETEKTOR

Der neue ACE 300i Metalldetektor beinhaltet die neueste Garrett Technologie, die 2016 auf den Markt kam.

Ideal für die Suche nach Münzen, Relikten, Schätzen und Juwelen.

Artikelnummer: 13194

Lieferumfang:

- ACE 300i Elektronikinheit
- 18 x 25 cm konzentrische **PROformanceTM** Suchsonde
- Sondengestänge mit Spulenbefestigung
- Clear Sound Easy Stow Kopfhörer mit Lautstärkeregelung
- Spulenschutz 18 x 25 cm
- Abdeckhaube für den Elektronikgehäuse
- Anleitung in Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch
- Handbuch für Schatzsucher



**ENHANCED
iron**

verbesserte
Diskriminierung
von Eisen

++

manuelle
Bodensuchung
möglich

GTA

Grafische
Objekt
Analyse

**One-TouchTM
TREASURE HUNTING**


Ein
Tastendruck
für Sofortsuche

99

genauere
Objektidenti-
fizierung

+

Pin-
Pointing



5 SUCHPROGRAMME
VERFÜGBAR

DIGITAL TARGET ID (0-99) HILFT
BEI DER OBJEKTBESTIMMUNG

PUNKTORTUNGS TASTE

ERWEITERTER EISEN-
FILTER, DREIFACH HÖHERE
EISENAUFLÖSUNG ALS BEIM ACE 250

KOPFHÖRER MIT LAUTSTÄRKE-
REGELUNG IM LIEFERUMFANG
ENTHALTEN



Besondere Eigenschaften und technische Spezifikationen

Eigenschaften:

- **Digitale Objekterkennung in Ziffern:** Mit den Leitwertziffern 0 bis 99 erhält man noch genauere Metallunterscheidung.
- **sehr schnelle Metallerkennung:** Erkennung von "guten Objekten" in verschrotteten Böden.
- **8 kHz Arbeitsfrequenz:** Entwickelt für kleine Objekte wie z. B. Goldnuggets, Blei, Schmuck u.a.
- **Ground Balance:** Automatische und manuelle Boden Anpassung für bessere Suchleistung
- **Graphic Target Analyzer™ (GTA):** Grafische Objektanalyse mit Cursor
- **Ortungstiefe wird ständig angezeigt:** Bestimmung der Ortungstiefe von 5 bis 25cm
- **5 Suchprogramme plus Elektronisches Pinpointing (All-Metall):** Wählen Sie zwischen Custom, Zero, Jewelry, Coins und Relics
- **Pinpoint-Punktortung** (durch das Drücken der Pinpointtaste schaltet sich das All-Metal-Suchsystem ein)
- **erhöhter Eisenauflösung:** 3mal höher als beim ACE 250, zeigt die Überschneidung zwischen Fundobjekt und Eisen an
- **Audio:** verbesserte Audiotöne, schärfer und reaktionsfähiger

Technische Spezifikationen:

Inklusive überarbeitete Ziel-ID-Legende und Mode / Diskriminierung (0-99)
 Eisen Diskrimination: 6 Segmente
 Accept/Reject Diskrimination: ja
 Einschalten und sofort suchen: ja
 Suchprogramme: 5 (plus Pinpoint)
 Empfindlichkeitseinstellung: 8 Stufen
 Punktortung-Pinpointing/Taste: ja
 Arbeitsfrequenz : 8 kHz (einstellbar)
 Camlock für Gestänge: ja
 Tonunterscheidung: 3 Stufen (tief-niedrig-hoch)
 Eisenton zufüßbar: nein
 Tiefenanzeige: ja in cm
 Batterieanzeige: ja
 Suchsonde: 18 x 25 cm konzentrische
PROformance
 Länge (Einstellbar): 106 cm - 129 cm
 Gesamtgewicht: 1.27 kg
 Stromversorgung: 4 x 1,5 Volt AA
 Garantie: 3 Jahre DTI-Garantie
 Zubehör: Bedienungsanleitung, Batterien,
Handbuch für Schatzsucher, Abdeckhaube für die
 Elektronikeinheit und Spulenschutz


ACE 300i Einsatzmöglichkeiten:

- Altertumssuche
- Münzsuche
- einfache Prospektion
- Schatztruhensuche
- Schmucksuche
- Suche im Flachwasser
- Strandsuche
- Wettkampfsuche



ACE 300i SPEZIAL ZUBEHÖR

Weitere Informationen über Garrett Zubehörartikel und Grabungswerkzeuge finden Sie auf unsere Homepage.



	Artikelnummer:
A. 12cm / 4,5" Super Sniper-Sonde	99634
B. 12cm / 4,5" Super Sniper Abdeckkappe	98404
C. 17 x 23cm / 6,5" x 9" Sonde	99636
D. 23 x 30cm / 9" x 12" Sonde	99677
E. Abdeckkappe für 23 x 30cm Sonde	99364
F. Abdeckkappe für 17 x 23cm Sonde	99266
G. Abdeckkappe für 22 x 28cm Sonde	99629
H. 22 x 28cm / 8,5" x 11" DD Sonde	99626