

ACE 400i



GARRETT
METAL DETECTORS

Die neue ACE Serie mit Digital Target ID.

ACE 400i METALL DETEKTOR

Der neue ACE 400i Metalldetektor beinhaltet die neueste Garrett Technologie, die 2016 auf den Markt kam.

Ideal für die Suche nach Münzen, Relikten, Schätzen und Juwelen.

Artikelnummer: 13193

Lieferumfang:

- ACE 400i Elektronikeinheit
- 28 x 22 cm DD **PROformance™** Suchsonde
- Sondengestänge mit Spulenbefestigung
- Clear Sound Easy Stow Kopfhörer mit Lautstärkeregelung
- Spulenschutz 28 x 22 cm
- Abdeckhaube für den Elektronikgehäuse
- Anleitung in Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch
- Handbuch für Schatzsucher



ENHANCED iron

verbesserte Diskriminierung von Eisen



manuelle Bodensuche möglich

GTA

Grafische Objekt Analyse

One-Touch™ TREASURE HUNTING

Ein Tastendruck für Sofortsuche



IRON AUDIO
Anti Eisen Ton einstellbar



Pin-Pointing



genauere Objektidentifizierung

5 SUCHPROGRAMME + PINPOINT VERFÜGBAR

DIGITAL TARGET ID (0-99) HILFT BEI DER OBJEKTBESTIMMUNG

28 X 22CM DD SUCHSPULE

ERWEITERTER EISEN-FILTER, DREIFACH HÖHERE EISENAUFLÖSUNG ALS BEIM ACE 250

KOPFHÖRER MIT LAUTSTÄRKE-REGELUNG IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Besondere Eigenschaften und technische Spezifikationen

Eigenschaften:

- **Digitale Objekterkennung in Ziffern:** Mit den Leitwertziffern 0 bis 99 erhält man noch genauere Metallunterscheidung.
- **Iron Audio™:** Eisensignal erlaubt dem Benutzer noch genauere Eisenfilter, auch wenn im niedrigeren Frequenzbereichen gesucht wird.
- **sehr schnelle Metallerkennung:** Erkennung von "guten Objekten" in verschrotteten Böden.
- **10 kHz Arbeitsfrequenz:** Entwickelt für kleine Objekte wie z. B. Goldnuggets, Blei, Schmuck u.a..
- **Ground Balance:** Automatische und manuelle Boden Anpassung für bessere Suchleistung
- **Graphic Target Analyzer™ (GTA):** Grafische Objektanalyse mit Cursor
- **Ortungstiefe** wird ständig angezeigt: Bestimmung der Ortungstiefe von 5 bis 20cm

- **5 Suchprogramme plus Elektronisches- Pinpointing (All-Metall):** Wählen Sie zwischen Custom, Zero, Jewelry, Coins and Relics
- **Pinpoint-Punktortung** (durch das Drücken der Pinpointtaste schaltet sich das All-Metal-Suchsystem ein)
- **erhöhte Eisenauflösung:** 3mal höher als beim ACE 250, zeigt die Überschneidung zwischen Fundobjekt und Eisen an
- **Audio:** verbesserte Audiotöne, schärfer und reaktionsfähiger


Punktortung-Pinpointing/Taste: ja
Arbeitsfrequenz : 10 kHz (einstellbar)
Camlock für Gestänge: ja
Tonunterscheidung: 3 Stufen (tief-niedrig-hoch)
Eisenton zufüßbar: ja
Tiefenanzeige: ja in cm
Batterieanzeige: ja
Suchsonde: 28 x 22 cm DD **PRO**formance
Länge (Einstellbar): 106 cm - 129 cm
Gesamtgewicht: 1.32 kg
Stromversorgung: 4 x 1,5 Volt AA
Garantie: 3 Jahre DTI-Garantie
Zubehör: Bedienungsanleitung, Batterien, Kopfhörer, Handbuch für Schatzsucher, Abdeckhaube für die Elektronikeneinheit und Spulenschutz

Technische Spezifikationen:

Inklusive überarbeitete Ziel-ID-Legende und Mode / Diskriminierung (0-99)
Eisen Diskriminierung: 6 Segmente
Accept/Reject Diskrimination: ja
Einschalten und sofort suchen: ja
Suchprogramme: 5 (plus Pinpoint)
Empfindlichkeitseinstellung: 8 Stufen


ACE 400i Einsatzmöglichkeiten:

Altertumssuche, Münzsuche, Prospektion, Schatztruhe such e, Schmucksuche, Suche im Flachwasser, Strandsuche, Wettkampfsuche



ACE 400i SPEZIAL ZUBEHÖR

Weitere Informationen über Garrett Zubehörartikel und Grabungswerkzeuge finden Sie auf unsere Homepage.



- | | |
|---|-------|
| A. 12cm / 4,5" Super Sniper-Sonde | 99634 |
| B. 12cm / 4,5" Super Sniper Abdeckkappe | 98404 |
| C. 17 x 23cm / 6,5" x 9" Sonde | 99636 |
| D. 23 x 30cm / 9" x 12" Sonde | 99677 |
| E. Abdeckkappe für 23 x 30cm Sonde | 99364 |
| F. Abdeckkappe für 17 x 23cm Sonde | 99266 |
| G. Abdeckkappe für 22 x 28cm Sonde | 99629 |
| H. 22 x 28 cm / 8,5" x 11" DD Sonde | 99626 |

Artikelnummer: