



WD Elements™

Desktop-Speicher

Sofort mehr Speicher.

- Hohe Kapazität, kompaktes Design
- Steigern Sie die Leistung Ihres PCs
- USB 3.0-kompatibel

Der USB 3.0-Desktop-Speicher WD Elements™ bietet zuverlässigen Zusatzspeicher mit hoher Kapazität, hohen Datenübertragungsraten und universelle Verwendbarkeit an USB 3.0- und USB 2.0-Geräten.

Das kompakte Gerät bietet nicht nur bis zu 6 TB Speicherplatz, sondern auch WD-typische Qualität und Zuverlässigkeit.





WD Elements

Desktop-Speicher



Produkteigenschaften

Hohe Kapazität in kompaktem Design

Die kompakte WD Elements mit bis zu 6 TB Speicherplatz ist der ideale Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle sonstigen Dateien.

Steigern Sie die Leistung Ihres PCs

Wenn die interne Festplatte an ihre Kapazitätsgrenzen stößt, wird der PC immer langsamer. Löschen Sie keine Dateien. Verlagern Sie Dateien auf den externen Desktop-Speicher WD Elements. Damit schaffen Sie Platz auf der eingebauten Festplatte und bringen Ihren Computer wieder auf Trab.

Kompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0

Dieses Laufwerk ist kompatibel mit den neuesten USB 3.0-Geräten, aber auch abwärtskompatibel mit USB 2.0.

WD-Qualität innen und außen

Wir wissen, wie wichtig Ihnen Ihre Daten sind. Deshalb erfüllen unsere Festplatten die höchsten Anforderungen hinsichtlich Langlebigkeit, Stoßfestigkeit und langfristiger Zuverlässigkeit. Außerdem schützen wir die Festplatte mit einem robusten Gehäuse, welches eine perfekte Kombination von Stil und Schutz bietet.

Produktspezifikationen

KAPAZITÄTEN UND MODELLE

6 TB	WDBWLG0060HBK
5 TB	WDBWLG0050HBK
4 TB	WDBWLG0040HBK
3 TB	WDBWLG0030HBK
2 TB	WDBWLG0020HBK

ABMESSUNGEN

Länge:	135 mm
Breite:	48 mm
Höhe:	165,8 mm
Gewicht:	2 TB, 3 TB: 0,91 kg 4–6 TB: 0,95 kg

SYSTEMKOMPATIBILITÄT

NTFS-formatiert für Windows® 10, 8.1 und 7
Für andere Betriebssysteme kann eine Umformatierung erforderlich sein

GARANTIE

2 Jahre	Weltweit
3 Jahre	China

INHALT

- Externe Festplatte
- USB-Kabel
- Netzteil
- Schnellinstallationsanleitung

TECHNISCHE BETRIEBSDATEN

Temperatur bei Betrieb: 5 °C bis 35 °C
Lagertemperatur: -20 °C bis 65 °C

SCHNITTSTELLE

USB 3.0 Typ-A



WD, das WD Logo und WD Elements sind eingetragene Marken oder Marken der Western Digital Corporation oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Änderungen der technischen Produktdaten vorbehalten. Die gezeigten Bilder können vom tatsächlichen Produkt leicht abweichen.

© 2017 Western Digital Corporation und Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Bei der Angabe von Speicherkapazitäten gilt: ein Terabyte (TB) = eine Billion Bytes. Die insgesamt verfügbare Speicherkapazität hängt von der Betriebsumgebung ab. Bei der Angabe von Übertragungsraten oder Schnittstellen sind ein Megabyte pro Sekunde (MB/s) = eine Million Bytes pro Sekunde und ein Gigabit pro Sekunde (Gb/s) = eine Milliarde Bits pro Sekunde.