

# Akku-Teleskop-Heckenschere **UniversalHedgePole 18**

## Produktinfoblatt

### Anwendungsnutzen

- Leichte und kraftvoller Akku-Teleskop-Heckenschere für hohe und breite Hecken
- 135° schwenkbarer Schneidkopf zum Schneiden des Heckendachs sowie für Seiten- und Bodenschnitte
- Starker 18 Volt, 2,5 Ah-Akku Lithium Ion Akku mit elektronischen Zellschutz (ECP):keine Tiefentladung, kein Überhitzen, keine Überlastung
- Einzigartiger Anti-Blockierschutz: schnelle, saubere und Wachstumsfördernde Schnitte bis 16 mm; Schere schneidet auch dann noch, wenn herkömmliche Teleskopscheren bereits stehen geblieben sind
- Ein Akku für alle Heimwerker- und Gartengeräte im 18-Volt-Lithium-Ionen-Akkusystem Power for ALL





### Technische Daten

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| • Akkuleistung:            | 18 Volt / 2,5 Ah |
| • Schwertlänge:            | 430 mm           |
| • Messerabstand:           | 16 mm            |
| • Hubzahl:                 | 2.200 / Min -1   |
| • Höhenverstellbar:        | um 60 cm         |
| • Max. Gerätelänge:        | 2.6 m            |
| • Laufzeit pro Akkuladung: | Min.             |
| • Ladezeit:                | 60 Min.          |

Standard-Modell

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| • Lieferumfang:              | <b>UniversalHedgePole18</b><br>1 Akku 18 Volt / 2,5 Ah;<br>1-Stundenladegerät |
| • Geräteabmess. (L x B x H): | 2100 mm x 125 mm x 170 mm   |
| • Verpackung (L x B x H):    | 1170 mm x 160 mm x 195 mm   |
| • VE (bestellbar/ Palette):  | XXX   |
| • Waren-ID:                  | XXX   |
| • Bildnummern:               | -   |
| • Erste Lieferung:           | Voraussichtlich ab Januar 2018  |



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	Basispreis € exkl. MwSt.	UVP € exkl. MwSt.  	UVP € inkl. MwSt.
  <b>UniversalHedgePole 18</b>	0 600 8B3 000	3165140888042			

# UniversalHedgePole 18 (ohne Akku und ohne Lader)

## Produktinfoblatt

### Anwendungsnutzen

- Leichte und kraftvoller Akku-Teleskop-Heckenschere für hohe und breite Hecken
- 135° schwenkbarer Schneidkopf zum Schneiden des Heckendachs sowie für Seiten- und Bodenschnitte
- Starker 18 Volt, 2,5 Ah-Akku Lithium Ion Akku mit elektronischen Zellschutz (ECP):keine Tiefentladung, kein Überhitzen, keine Überlastung
- Einzigartiger Anti-Blockierschutz: schnelle, saubere und Wachstumsfördernde Schnitte bis 16 mm; Schere schneidet auch dann noch, wenn herkömmliche Teleskopscheren bereits stehen geblieben sind
- Ein Akku für alle Heimwerker- und Gartengeräte im 18-Volt-Lithium-Ionen-Akkusystem Power for ALL

### Technische Daten

- Akkuleistung: 18 Volt / 2,5 Ah
- Schwertlänge: 430 mm
- Messerabstand: 16 mm
- Hubzahl: 2.200 / Min -1
- Höhenverstellbar: um 60 cm
- Max. Gerätelänge: 2.6 m
- Laufzeit pro Akkuladung: Min.
- Ladezeit: 60 Min.

Standard-Modell

- Lieferumfang: **UniversalHedgePole18** (ohne Akku und ohne Ladegerät)
- Geräteabmess. (L x B x H): 2100 mm x 125 mm x 170 mm
- Verpackung (L x B x H): 1170 mm x 160 mm x 195 mm
- VE (bestellbar/ Palette): **XXX**
- Waren-ID: **XXX**
- Bildnummern: -
- Erste Lieferung: Voraussichtlich ab Januar 2018



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	Basispreis € exkl. MwSt.	UVP exkl. MwSt. in €	UVP € inkl. MwSt.
<b>UniversalHedgePole 18 ohne Akku/Lader</b>	0 600 8B3 001	3165140888059	109,24	109,24 / 108,33	129,99