

# Akku-Hochentaster **UniversalChainPole 18**

## Produktinfoblatt

### Anwendungsnutzen

- Leichter und kraftvoller Akku-Hochentaster zum Auslichten und Entasten von Bäumen und schwer erreichbaren Gehölzen
- 60 cm teleskopierbar; maximale Gerätelänge 2,6 Meter
- Schnelle 3/8" Oregon-Qualitätskette, großzügige 150 mm Schnittbreite und abwinkelbarer Schneidkopf garantieren schnelles und effizientes Arbeiten
- Immer auf der sicheren Seite dank Messeranstoßschutz, automatischer Ketten-schmierung und transparenter Ölstandsanzeige
- Intelligentes Energiemanagement: optimale Energiezufuhr und maximale Laufzeit dank Bosch Syneon Chip und starkem 18 Volt, 2,5 Ah Akku
- Ein Akku für alle Heimwerker- und Gartengeräte im 18-Volt-Lithium-Ionen-Akkusystem Power for ALL



### Technische Daten

- Akkuleistung: 18 Volt / 2,5 Ah
- Schwertlänge: 200 mm
- Kettentyp: 3/8", 1,1 mm; Oregon 90 PX
- Kettengeschwindigkeit: 4 m/sec.
- Schnittleistung/Akkuladung: XXX
- Ladezeit: 1 Stunde
- Gewicht: 2,5 kg

**Standard-Modell**



- Lieferumfang: **UniversalChainPole18**  
1 Akku 18 Volt / 2,5 Ah;  
1-Stundenladegerät
- Geräteabmess. (L x B x H): 2100 mm x 125 mm x 170 mm
- Verpackung (L x B x H): 1170 mm x 160 mm x 195 mm
- VE (bestellbar/ Palette): XXX
- Waren-ID: XXX
- Bildnummern: -
- Erste Lieferung: Voraussichtlich ab Januar 2018

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	Basispreis € exkl. MwSt.	UVP € exkl. MwSt. 	UVP € inkl. MwSt.
 <b>UniversalChainPole 18</b>	0 600 8B3 100	3165140888103			

# Akku-Hochentaster **UniversalChainPole 18** (ohne Akku u. Lader)

## Produktinfoblatt

### Anwendernutzen

- Leichter und kraftvoller Akku-Hochentaster zum Auslichten und Entasten von Bäumen und schwer erreichbaren Gehölzen
- 60 cm teleskopierbar; maximale Gerätelänge 2,6 Meter
- Schnelle 3/8" Oregon-Qualitätskette, großzügige 150 mm Schnittbreite und abwinkelbarer Schneidkopf garantieren schnelles und effizientes Arbeiten
- Immer auf der sicheren Seite dank Messeranstoßschutz, automatischer Ketten-schmierung und transparenter Ölstandsanzeige
- Intelligentes Energiemanagement: optimale Energiezufuhr und maximale Laufzeit dank Bosch Syneon Chip und starkem 18 Volt, 2,5 Ah Akku
- Ein Akku für alle Heimwerker- und Gartengeräte im 18-Volt-Lithium-Ionen-Akkusystem Power for ALL


### Technische Daten

- Akkuleistung: 18 Volt / 2,5 Ah
- Schwertlänge: 200 mm
- Kettentyp: 3/8", 1,1 mm; Oregon 90 PX
- Kettengeschwindigkeit: 4 m/sec.
- Schnittleistung/Akkuladung: XXX
- Ladezeit: 1 Stunde
- Gewicht: 2,5 kg

Standard-  
Modell



- Lieferumfang: **UniversalChainPole18** (ohne Akku und ohne Ladegerät)
- Geräteabmess. (L x B x H): 2100 mm x 125 mm x 170 mm
- Verpackung (L x B x H): 1170 mm x 160 mm x 195 mm
- VE (bestellbar/ Palette): XXX
- Waren-ID: XXX
- Bildnummern: -
- Erste Lieferung: Voraussichtlich ab Januar 2018

Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	Basispreis € exkl. MwSt.	UVP € exkl. MwSt.  	UVP € inkl. MwSt.
  <b>UniversalChainPole 18</b> ohne Akku, ohne Lader	0 600 8B3 101	3165140888110	109,24	109,24 / 108,33	129,99