



Mini Multi-Card Reader/Writer

USB 3.0, externer Card Reader/Writer, 24-in-1, schwarz, besonders kompakt
Part No.: **101981**

Erweitern Sie Ihren PC um ein externes digitales Media Management Center

Der Manhattan Multi-Card Reader/Writer beherrscht 24 gängige Flashkartenformate, inkl. der beliebten Formate SD, MMC und microSD. Dabei kommt er ganz ohne externes Netzteil, Kabel oder Kartenadapter aus und ist damit auch ideal für die schnelle, einfache Nutzung unterwegs.

Komfortable Datenübertragung ohne das jeweilige Mediengerät
Durch die USB-Massenspeicher-Funktionalität archivieren Sie ganz einfach und komfortabel Bilder, Musik, Videos und vieles mehr. Greifen Sie dann auf diese Dateien zu, ohne die Kamera oder sonstige Mediengeräte an den PC anschließen zu müssen und schonen Sie so deren Akku. Dank der USB 3.0-Schnittstelle werden Daten blitzschnell mit bis zu 5 Gbit/s übertragen.

Merkmale:

- Einfacher Zugriff auf Ihre Dateien — Lesen, Kopieren, Schreiben und Übertragen von Karte auf Karte
- Kompatibel zu SecureDigital (SD), MultiMedia Memory Cards (MMC) und microSD
- USB 3.0-Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s; abwärtskompatibel zu vorherigen USB-Versionen
- Unterstützt automatische Kartenerkennung
- Windows- und Mac-kompatibel – Hot-Swap- und Plug&Play-fähig
- Stromversorgung über den USB-Port, kein Netzteil benötigt
- LED für den Speicherkartenstatus; leuchtet blau während Lese- und Schreibvorgang
- Kompaktes und leichtes Design — ideal für unterwegs
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- USB 3.0

- CE
- FCC
- RoHS

Unterstützt folgende Speicherkartenformate:

SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile / Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC

Anschlüsse

- 1 x USB Typ-A-Stecker
- 2 x Speicherkartenslots

Allgemein

- Übertragungsraten: 5 Gbit/s / 480 Mbit/s / 12 Mbit/s
- LED Activity

Physische Details

- Material: ABS-Kunststoff
- Abmessungen: 7 x 2,3 x 1,4 cm
- Gewicht: 16 g

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 – 45°C
- Lagertemperatur: -15 – 60°C
- Luftfeuchtigkeit: <85%

Systemvoraussetzungen

- Kompatibel zu Windows und Mac

Lieferumfang

- Mini Multi-Card Reader/Writer
- Kurzanleitung



