



# devolo

# dLAN 1000 mini

## Technische Angaben

<b>Standards</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Auto MDI/X
<b>Protokolle</b>	CSMA/CA (Powerline)
<b>Geschwindigkeiten</b>	Ethernet 10/100 (mbps) Powerline 200/500/600/1000 (mbps)
<b>Modulation • Carrier</b>	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880
<b>Reichweite (in m)</b>	Powerline: 400
<b>Sicherheit</b>	128 Bit AES
<b>LEDs</b>	dLAN (multi)
<b>Taster</b>	Pairing
<b>Buchse • Stecker • Länder</b>	(none) • Type E+F (CEE 7/7) • (FR,BE,PL,CZ,SK,DE,NL,ES,PT,AT,SE,FI,NO,GR,HU,SI)
<b>Geräte-Anschluss</b>	1 x Ethernet RJ45
<b>Strom- und Leistungsaufnahme</b>	Maximal W/A: 4.2W Typisch W/A: 3W Stand-By W/A: 0.8W
<b>Spannungsversorgung</b>	internal 196-250 V AC 50-60 Hz
<b>Temperatur (Lager • Betrieb)</b>	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C
<b>Maße (in mm, ohne Stecker)</b>	82 x 67 x 29
<b>Umgebungsbedingungen</b>	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
<b>Betriebssysteme</b>	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit), Windows 10.x Pro (32 Bit), Windows 10.x Pro (64 Bit) Ubuntu-Linux 14.04 (32 Bit), Ubuntu-Linux 14.04 (64 Bit) MAC OS X 10.9, MAC OS X 10.10, MAC OS X 10.11, MAC OS X 10.12
<b>Zulassungen</b>	CE Class B (EU, CH, NO)

## Vertriebsinformationen

**Garantie (in Jahren)** 3



# devolo

Zubehör

Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung  
Ethernet-Kabel RJ45-RJ45

---

## Einzeladapter

### 8140 (DE,AT)

EAN: 4250059681408  
Gewicht: 300 g  
Größe: 190 x 118 x 80 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 170 g  
Papier (Grüner Punkt): 110 g  
Plastik (Grüner Punkt): 2 g  
sonstiges (Grüner Punkt): 0.2 g

## Starter Kit

### 8147 (DE,AT)

EAN: 4250059681477  
Gewicht: 520 g  
Größe: 190 x 231 x 80 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 340 g  
Papier (Grüner Punkt): 165 g  
Plastik (Grüner Punkt): 4 g  
sonstiges (Grüner Punkt): 0.4 g

© 2018 devolo AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten.  
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Version: de\_DE 22.01.2018