



Produktbeschreibung: bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen
 klassische Form
 geeignet für Wand- oder Deckenmontage
 Doppelschloss am Deckel erhöht die Steifigkeit des Kanals und sorgt für eine stärkere Deckelfixierung
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich
 weiße Kanäle sind kein Nährboden für Bakterien *, getestet im SZÚ gemäß der Norm ČSN EN ISO 846:2019

Material: PVC - bleifrei
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s
 Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
 Flammwidrigkeit: 850 °C
 Stoßfestigkeit: 0,5 J
 Schutzgrad: IP 40
 Brandklasse: A1-F
 Innenfläche: 190 mm²
 Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm
 Längentoleranz: ±10 mm
 Gewicht: 0,11 kg/m
 Mechanischer Schutz nach ČSN EN 50102: IK06
 Gemäß der Norm: EN 50085-1 ed.2:06, EN 50085-2-1:07
 Lagerung: ČSN 64 0090



Nutzbarer Kanalquerschnitt (60%):	Kabeldurchmesser (mm)	6	7	8	8,5	9
	max. Kabelanzahl	2	1	1	1	1

Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatoröl, Natriumcarbonat
 NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Artikelnummer	Länge	Farbe	Verpackung	Beschreibung Verpackung	Bemerkung
LHD 17X17_HC	2 m	weiß RAL 9003	176 m	Folie	ohne Schutzfolie
LHD 17X17_HD	2 m	weiß RAL 9003	70 m	Karton	mit Schutzfolie
LHD 17X17_P2	2 m	weiß RAL 9003	70 m	Karton	Selbstklebeband
8671_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1200 Stk	Folie / Folie / Karton	Endstück
8672_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1400 Stk	Folie / Folie / Karton	Verbindungsstück
8673_HB		weiß RAL 9003	10 / 1440 Stk	Folie / Karton	Flachwinkel
8674_HB		weiß RAL 9003	10 / 900 Stk	Folie / Karton	Abzweigstück
8675_HB		weiß RAL 9003	10 / 100 / 1000 Stk	Folie / Folie / Karton	Inneneck
8676_HB		weiß RAL 9003	10 / 1360 Stk	Folie / Karton	Außeneck

*List of bacteria that have been tested:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS