



GC-HC 9024 T

El. Stab-Heckenschere / -Säge

Art.-Nr.: 4501280

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825615333

Das elektrische Multitool GC-HC 9024 T ist ein Allrounder im Garten. Die Messer der Hoch-Heckenschere aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl, kombiniert mit einem OREGON Schwert und Kette beim Hochentaster, garantieren jeweils einen scharfen Schnitt. Die automatische Kettenschmierung sorgt für eine unkomplizierte Handhabung. Das Metallgetriebe steht für eine lange Nutzungsdauer. Zur leichten Nutzung verfügt das Multitool über einen verstellbaren Tragegurt mit Schnellentriegelung, einer 50 cm Teleskopverlängerung und einen drehbaren hinteren Handgriff. Für komfortables Arbeiten sorgen die ergonomische Schneidwinkelverstellung und der stufenlos verstellbare Zusatzhandgriff. Ein stabiler Köcher ist im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung



- Schneidwinkelverstellung für ergonomisches Arbeiten
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Oregon Schwert und Kette
- Automatische Kettenschmierung
- Metallgetriebe für lange Lebensdauer
- Teleskopverlängerung (50 cm)
- Verstellbarer Zusatzhandgriff
- Hinterer Handgriff drehbar
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport
- verstellbarer Tragegurt mit Schnellentriegelung

Technische Daten

- Netzanschluss	230-240 V 50 Hz
- Leistung	900 W
- Schwertlänge Kettensäge	20 cm
- Schnittgeschwindigkeit Kettensäge	6.3 m/s
- Schwertlänge Heckenschere	480 mm
- Schnitte pro Minute	2100 min ⁻¹
- Zahnabstand	20 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht	6.1
- Bruttogewicht (kg)	8.1
- Stück pro Exportkarton	2 STK
- Maße Exportkarton	1083 x 225 x 275 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	832 1728 2016



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzschwert 20cm 1,1
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500167
EAN-Code: 4006825615456
Einhell Grey



Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500187
EAN-Code: 4006825615463
Einhell Grey